SICK.COM



DATABLAD

FLX3-XTDO100

Flexi IO
Sikkerhedsstyringer

SICK Sensor Intelligence



SIKKERHEDSSTYRINGER

FLX3-XTDO100

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
FLX3-XTDO100	1085354

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/Flexi_IO

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Modul	I/O-modul
Beskrivelse	I/O-modulet er en sikker digital udvidelse af ind- og udgange.
Sikkerhedsindgange	8
Sikkerhedsudgange	8
Security Level	SL-C 1 (IEC 62443-4-2)
Security Support Period Slutdatoen for støtteperioden Valid for products with a serial number from	 2035-12 26440000
Konfigurationssoftware	Safety Designer
Indeholdt i levering	I/O-modul Frontstik med 18 tilslutningsklemmer Sikkerhedsadvarsel Betjeningsvejledning til download

SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

Sikkerhedsintegritetsniveau	SIL 3 (IEC 61508)
Kategori	Kategori 4 (ISO 13849-1)
Performance level	PL e (ISO 13849-1)
PFH_D (gennemsnitlig sandsynlighed for farligt svigt- pr. time)	4×10^{-9} [1]
T_M (levetid)	20 År (ISO 13849-1)

[1] Beregnet værdi ved anvendelse af tokanals-sikkerhedsind- og -udgange med testpulser. Maks. 9×10^{-9} ved enkanals-sikkerhedsind- og -udgange uden testpulser. Detaljer, se betjeningsvejledningen.

FUNKTIONER

Overvågning af de tilsluttede sikkerhedsenheder	✓
Kobling af de tilsluttede sikkerhedsenheder	✓

Fast Shut-Off	✓

GRÆNSEFLADER

Frontstik	1 frontstik med 18 tilslutningsklemmer
Sikkerhedsindgange	8
Sikkerhedsudgange	8
Statusdisplay	LEDs

ELEKTRISK

Beskyttelsesklasse	III (EN 61140)
Immunitet over for interferens	EN 61000-6-2
Udstråling	EN 61000-6-4
Spændingsforsyning	Spændingsforsyningen til udvidelsesmodulerne sker via bagvægsbussen
Forsyningsspænding U_V	24 V DC (16,8 V ... 30 V) [1]
Type spændingsforsyning	PELV eller SELV [2]
Overspændingskategori	II (EN 61131-2)
Effektforbrug ved nominel spænding (uden udgange)	2,4 W (DC)
Lækeffekt	≤ 4,9 W

[1] Spændingsforsyning til sikkerhedsudgangene.

[2] Eksternt skal forsyningsspændingen begrænses til maks. 4 A – enten ved hjælp af den anvendte strømforsyning eller ved hjælp af en sikring.

MEKANIK

Dimensioner (l x h x b)	14 mm x 124,7 mm x 85,5 mm
Tilsmudsningsgrad	2 (IEC 61010-1)
Type styringsenhed	Åben enhed (IEC 61010-2-201)
Vægt	111 g (± 5 %)
Montage	Montagen udføres ifølge IEC 60715 på en 35 mm × 7,5 mm DIN-skinne

OMGIVELSESDATA

Kapslingsklasse	IP20 (EN 60529)
Omgivelsestemperatur	–25 °C ... +55 °C [1]
Lagertemperatur	–25 °C ... +70 °C
Luftfugtighed	≤ 95 %, ikke kondenserende
Vibrationsmodstand	1 g, 5 Hz ... 200 Hz (EN 60068-2-6)
Chokmodstand	15 g, 11 ms (EN 60068-2-27)

[1] I højder på op til 2.000 m over havoverfladen. For anvendelsessteder i højder på op til maks. 4.000 m over havoverfladen. Niveau over havoverfladen, se betjeningsvejledningen.

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓

cTUVus-certifikat	✓
S Mark certificate	✓
EC-Type-Examination approval	✓
EC-Type-Examination approval (Machinery Directive)	✓
EC-Type-Examination approval (Machinery Regulation)	✓
Third party certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓
Cybersecurity certificate	✓

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/1085354

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence