

SICK.COM



技術資料

TIM361-2134101

TiM
2D-LiDAR感測器

SICK Sensor Intelligence



2D-LIDAR感測器

TIM361-2134101

訂購資訊

型號	貨號
TIM361-2134101	1071399

更多裝置規格與配件請參閱：www.sick.com/TIM



詳細技術資料

特徵

應用領域	Outdoor, Indoor	
量測原理	HDDM [†]	
光源	紅外光 (850 nm)	
雷射等級	1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021)	
開口孔徑角度	水準	270°
掃描頻率	15 Hz	
角度解析度	水準	0.33°
工作範圍	0.05 m ... 10 m	
掃描範圍	10%漫反射時	8 m
MTTF _D	100 年	

機械/電氣

連接類型	1 x 「乙太網」接頭, 4-Pin M12母接頭 1 x 「電源」接頭, 12-Pin M12公接頭 1 x micro USB母接頭, 類型B
電源電壓	9 V DC ... 28 V DC
輸入功率	Typ. 4 W, 具備4個最大負荷的數位輸出時為16 W
輸出電流	≤ 100 mA
外殼顏色	灰色 (RAL 7032)
IP等級	IP67, 僅在「Aux介面」的塑膠蓋關閉時有效 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
防護等級	III (IEC 61140:2016-1)
重量	250 g, 無電纜線
尺寸 (長 x 寬 x 高)	60 mm x 60 mm x 86 mm
MTBF	> 100 年

性能

反應時間	1次掃描, typ. 67 ms 2次掃描, ≤ 134 ms ¹⁾
被檢測物件形狀	幾乎任何形狀
系統誤差	± 60 mm ²⁾
統計誤差	< 20 mm ²⁾
整合式應用	區域評估
區域設定數量	16 三重區域 (48個區域, 以輪廓為基準, 其中1個三重區 (3個靈活區域) 可直接在掃描器上配置)
可同時處理的評估情況	1 (3個區域) 2 (2個區域檢測與1個區域基準輪廓)

¹⁾ 工作範圍的+45°至+225°時; 工作範圍的-45°至+45°時最多150 ms.

²⁾ 漫反射為90%時的典型值可達最大掃描範圍; 實際值取決於環境條件。.

介面

Ethernet	✓, TCP/IP
功能	維修介面, 參數設定
USB	✓
備註	Micro USB
功能	維修介面, 參數設定
數位輸入/輸出	輸入 4 輸出 3 (PNP, 外加1個「Device Ready」)
延遲時間	67 ms ... 30,000 ms (可配置)
保持時間	67 ms ... 600,052 ms (可配置)
指示燈	2 LEDs (ON, 開關狀態)

環境資料

漫反射	4 % ... 1,000 % (反射鏡)
電磁相容性 (EMC)	發出輻射 電磁干擾性
	居住區 (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) 工業環境 (EN 61000-6-2:2005)
耐震性	正弦共振掃描 正弦測試 噪音測試
	10 Hz ... 1,000 Hz ¹⁾ 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10個頻率週期 ¹⁾ 10 Hz ... 250 Hz, 4.24 g RMS, 5 h ²⁾
耐衝擊性	50 g, 11 ms, ± 3次單次衝擊/軸 ³⁾ 25 g, 6 ms, ± 1,000次連續衝擊/軸 ³⁾ 50 g, 3 ms, ± 5,000次連續衝擊/軸 ³⁾
工作環境溫度	-25 °C ... +50 °C ⁴⁾
儲存環境溫度	-40 °C ... +75 °C ⁴⁾
接通溫度	-10 °C ... +50 °C
溫度變換	-25 °C ... +50 °C, 10次循環 ⁵⁾

¹⁾ IEC 60068-2-6:2007.

²⁾ IEC 60068-2-64:2008.

³⁾ IEC 60068-2-27:2008.

⁴⁾ IEC 60068-2-14:2009.

⁵⁾ EN 60068-2-14:2009.

⁶⁾ EN 60068-2-30:2005.

2D-LIDAR感測器 - TIM361-2134101

濕熱	+25 °C ... +55 °C, 95 % RH, 6次循環 ⁶⁾	
相對濕度	運行	< 80 %, 非凝結 (EN 60068-2-30:2005)
	存放	≤ 90 %, 非凝結 (EN 60068-2-30:2005)
抗環境光	80,000 lx	

¹⁾ IEC 60068-2-6:2007.

²⁾ IEC 60068-2-64:2008.

³⁾ IEC 60068-2-27:2008.

⁴⁾ IEC 60068-2-14:2009.

⁵⁾ EN 60068-2-14:2009.

⁶⁾ EN 60068-2-30:2005.


一般提示

使用提示	此產品非相應適用的機器安全標準意義上的安全裝置。
------	--------------------------

證書

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cTUVus認證	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

尺寸圖




尺寸 (mm)


- ① 2 x 附M3 x 4 mm螺絲釘的固定壓板 (在供貨範圍內)
- ② M3固定螺紋, 2.8 mm深 (盲孔螺紋), 最大鎖緊扭力0.8 Nm
- ③ 鏡頭蓋
- ④ 受光範圍 (入光)
- ⑤ 投光範圍 (出光)
- ⑥ 教導設定功能鍵
- ⑦ 紅色與綠色LED (狀態顯示)
- ⑧ 可旋轉插接元件
- ⑨ micro USB母接頭, 類型B
- ⑩ 「電源」接頭, 12-Pin M12公接頭
- ⑪ 出光層位置的標記
- ⑫ 「乙太網」接頭, 4-Pin M12母接頭
- ⑬ 已安裝設備上不得存在反光面的區域
- ⑭ 支援校準的箭頭標記 (90°軸)
- ⑮ 開口孔徑角度270° (視野範圍)
- ⑯ 2 x 埋頭螺絲 (Torx TX 6) M2 x 4 mm

2D-LIDAR感測器 - TIM361-2134101

工作範圍示意圖




連接類型 ETHERNET



母接頭M12, 4 Pin, D型編碼

- ① TX+
- ② RX+
- ③ TX-
- ④ RX-

針腳分配 電源 I/O 接頭



電纜線附公接頭或12-pin M12公接頭，A型編碼

- ① GND
- ② DC 9 V ... 28 V
- ③ In₁
- ④ In₂
- ⑤ OUT1
- ⑥ OUT2
- ⑦ OUT3
- ⑧ OUT4
- ⑨ PNP: INGND, NPN: IN 9 V ... 28 V
- ⑩ In3
- ⑪ In4
- ⑫ nc

關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱：
www.sick.com/1071399



SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業 情況總覽

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence