SICK.COM




データシート

# CDB620-201

CDB
分岐ボックス

SICK
Sensor Intelligence



# 分岐ボックス

# CDB620-201

## 注文情報

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| CDB620-201 | 1042258 |

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/CDB

## 技術仕様詳細

### 特徴

| | |
|---|---|
| 対応製品 | CLV61x - CLV65x<br>Lector62x<br>RFH6xx<br>RFU62x |
| クローニングモジュール対応 (CMC) | あり |
| ディスプレイモジュール対応 (CMD) | いいえ |
| パワーモジュール対応 (CMP) | いいえ |
| フィールドモジュール対応 (CMF) | いいえ |

### 機械/電気

| | |
|---|---|
| 供給電圧 | 10 V DC ... 30 V DC [1] |
| 消費電力 | 1 W |
| 筐体 | Polycarbonat |
| 保護等級 | IP65 |
| 保護クラス | III |
| 重量 | 260 g |
| 寸法 (長さ x 幅 x 高さ) | 124.2 mm x 113.1 mm x 53.9 mm |
| スキャナポート | 15ピンD-Sub HDメスコネクタ |
| サービスコネクタ | 9ピンD-Subオスコネクタ (内部) |

[1] 接続されているスキャナの供給電圧 + 1 V.

### インタフェース

| | |
|---|---|
| シリアル | ✔ , RS-232, RS-422, RS-485<br>備考 接続されているセンサに応じる |
| CAN | ✓<br>備考 接続されているセンサに応じる |
| スイッチング入力 | 接続されているセンサに応じる |

| | |
|---|---|
| スイッチング出力 | 接続されているセンサに応じる |
| LEDインジケータ | 9 LED |
| 設定ソフトウェア | SOPAS ET |


## 環境データ

| | |
|---|---|
| 使用周囲温度 | –35 °C ... +40 °C |
| 保管温度 | –35 °C ... +70 °C |
| 許容相対湿度 | ≤ 90 %, 結露なし |

## 証明書

| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| cULus certificate | ✓ |

## 寸法図面 CDB620




寸法 [mm]

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/1042258

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence