SICK.COM



SCHEDA TECNICA

CSM-WN111C4P

CSM
Sensori di colore

SICK
Sensor Intelligence



L'immagine potrebbe non corrispondere

SENSORI DI COLORE

CSM-WN111C4P

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Tipo	Cod. art.
CSM-WN111C4P	1122729

Altre varianti di dispositivo e accessori su www.sick.com/CSM

DATI TECNICI IN DETTAGLIO

CARATTERISTICHE

Forma dell'alloggiamento	Piccolo
Dimensioni (L x H x P)	12 mm x 31,5 mm x 21 mm
Sorgente luminosa	LED, RGB [1]
Uscita luce	Lato lungo dell'apparecchio
Dimensioni punto luminoso	1,9 mm x 9,4 mm
Posizione punto luminoso	Longitudinale
Lunghezza d'onda	640 nm, 525 nm, 470 nm
Distanza di ricezione	≤ 12,5 mm
Tolleranza della distanza di rilevamento	± 3 mm
Impostazione	Pulsante Teach-in
Processo di teach-in	Teach-in statico/dinamico ET: teach-in dinamico

[1] Durata media 100.000 h con T_u = +25°°C.

COMPONENTI ELETTRICI

Tensione di alimentazione	12 V DC ... 24 V DC [1]
Ripple residuo	< 5 V_{pp} [2]
Consumo di corrente	< 50 mA [3]
Frequenza di commutazione	1,7 kHz [4]

[1] Valori soglia: DC 12 V (–10%) ... DC 24 V (+20%) Funzionamento in rete protetta da cortocircuiti max. 8 A.

[2] Non può oltrepassare per eccesso o per difetto i valori di tolleranza U_v.

[3] Senza carico.

[4] Con rapporto chiaro/scuro 1:1.

[5] Con tensione di alimentazione> 24 V, I_{max} = 50 mA. I_{max} è la corrente di somma di tutti i Q_n.

Tempo di risposta	300 µs
Jitter	150 µs
Uscita di commutazione	NPN
Uscita di commutazione (tensione)	NPN: HIGH = ca. U_V / LOW ≤ 2 V
Uscita (canale)	1 colore
Corrente di uscita $I_{max.}$	< 100 mA [5]
Ingresso, teach-in (ET)	NPN: Teach: U < 2 V, Run: U = 10 V ... < U_V
Scala temporale	Nessuno
Classe di protezione	III
Commutazioni di protezione	$U_V$allacciamenti protetti dall'inversione di polarità Uscita Q con protezione anti-cortocircuito Soppressione impulsi di disturbo
Tipo di collegamento	Cavo estremità aperta, 4 fili, 2 m
Dettagli tipo di collegamento	
Materiale cavo	PVC
Diametro cavo	Ø 3,4 mm
Sezione conduttore	0,15 mm²
Assegnazione dei pin	
BN 1	+ (L+)
WH 2	ET
BU 3	- (M)
BK 4	Q

[1] Valori soglia: DC 12 V (–10%) ... DC 24 V (+20%) Funzionamento in rete protetta da cortocircuiti max. 8 A.

[2] Non può oltrepassare per eccesso o per difetto i valori di tolleranza U_V.

[3] Senza carico.

[4] Con rapporto chiaro/scuro 1:1.

[5] Con tensione di alimentazione> 24 V, I_{max} = 50 mA. I_{max} è la corrente di somma di tutti i Q_n.

MECCANICA

Materiale della custodia	ABS
Materiale, ottica	PMMA
Peso	Circa 25 g

DATI AMBIENTALI


Temperatura ambiente di funzionamento	–10 °C ... +55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio	–20 °C ... +75 °C
Carico da urti	A norma IEC 60068
Grado di protezione	IP67
UL-File-Nr.	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

CERTIFICATI

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓


cULus certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓

DISEGNO QUOTATO




Quote in mm
① Centro asse ottico emettitore
② Centro asse ottico ricevitore
③ fori di montaggio M3
④ Elementi di comando e impostazione

ELEMENTI DI COMANDO E IMPOSTAZIONE



① Pulsante Teach-in
② LED giallo
③ LED, verde

DISTANZA DI RICEZIONE



① rosso
② verde
③ blu

Ulteriori informazioni nonché accessori corrispondenti, esempi di applicazione e download di modelli quotati CAD, istruzioni per l'uso e software sono disponibili all'indirizzo www.sick.com/1122729

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN BREVE

SICK è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale per soluzioni di sensori intelligenti soluzioni per l'automazione industriale integrate. Le nostre tecnologie dettano standard globali e rendono i tuoi processi industriali più efficienti, sicuri e sostenibili, sia nella logistica che nella produzione.

SICK unisce l'intelligenza dei sensori con la comprensione del settore e i servizi di consulenza certificati. Offriamo la base ideale per soluzioni di automazione scalabili e personalizzate, creando valore aggiunto lungo l'intera catena di creazione del valore. La vicinanza ai nostri clienti è più che una mera promessa: insieme, miglioriamo la produttività, aumentiamo la qualità, proteggiamo la salute e la sicurezza e garantiamo che il futuro sia sostenibile. Il tutto con empatia e fiducia.

Dal 1946 SICK sviluppa tecnologie innovative con passione e spirito pionieristico. Grazie alla rete globale di esperti in circa 40 paesi, SICK è presente in tutto il mondo e sempre nelle tue vicinanze.
La sede principale dell'azienda si trova a Waldkirch, presso Friburgo, in Germania. I nostri clienti traggono vantaggio dalla nostra comprensione dei requisiti locali e mondiali, che traduciamo in soluzioni personalizzate.

SICK
Sensor Intelligence