SICK.COM



データシート

# LBV310-LKAGDCAMX

LBV3xx
レベルセンサ

SICK Sensor Intelligence



図は実際と異なる場合があります

## レベルセンサ

# LBV310-LKAGDCAMX

### 注文情報

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| LBV310-LKAGDCAMX | 6054064 |

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/LBV3xx

## 技術仕様詳細

### 特徴

| | |
|---|---|
| 媒体 | バルク材 |
| 測定法 | ポイントレベル |
| プローブタイプ | 振動フォーク |
| プローブ長さ | 220 mm |
| プロセス圧 | –1 bar ... 25 bar |
| プロセス温度 | –50 °C ... +150 °C |
| 充填密度 | ≥ 0.008 g/cm³ |
| 粒径 | < 10 mm |
| ATEX認証 | ATEX II 1/2G, 2G Ex db IIC T6…T1 Ga/Gb, Gb, ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db |
| 型式検定 | PTB 17 ATEX 1002 X, BVS 17 ATEX E 099 |

### 性能

| | |
|---|---|
| 測定エレメントの正確性 | ± 10 mm |
| 再現性 | ≤ 5 mm |
| 応答時間 | 500 ms [1)]<br>1,000 ms [2)] |
| MTBF | 4,61*10^6 h |

[1)] 覆われた状態.

[2)] 覆われていない状態.

### 電気

| | |
|---|---|
| 通信インタフェース | - |
| 供給電圧 | 20 V AC/DC ... 253 V AC/DC |
| 消費電流 | < 4.2 mA |
| 起動時間 | < 3 s |

| | |
|---|---|
| VDE保護クラス1 | ✓ |
| 接続タイプ | M20 x 1.5 |
| 出力信号 | 非接触スイッチ |
| エレクトロニクス | 非接触スイッチ |
| ヒステリシス | 10 mm |
| 出力電流 | < 400 mA |
| 誘導負荷 | ≤ 1 H |
| 容量性負荷 | 100 nF |
| 保護等級 | IP66<br>IP67 |

## メカニック

| | |
|---|---|
| 接液部材質 | ステンレススチール1.4404 / 316L |
| プロセス接続 | G 1½ A PN 25 |
| 筐体材質 | アルミニウム |
| センサ材質 | ステンレススチール1.4404 |


## 環境データ

| | |
|---|---|
| 動作時の周囲温度 | –40 °C ... +80 °C |
| 保管時の周囲温度 | –40 °C ... +80 °C |

## 証明書


| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| FDA certificate | ✓ |
| ATEX certificate | ✓ |

寸法図面 LBV310 ネジ仕様 G 1½ A (DIN ISO 228/1)




寸法 [mm]

寸法図面 温度アダプタ





寸法 [mm]




2026-11-13 23:56:44 · 記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

配線図 非接触スイッチ接続図





① 遮蔽

取付上の注意 振動フォークのフロー方向




① ネジ仕様のマーク
② フロー方向

取付上の注意 水平取付




① 保護シート
② 研磨バルク材用凹面保護シート

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/6054064

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence