SICK.COM



技術資料

LD-LRS3601

LD-LRS
2D-LiDAR感測器

SICK Sensor Intelligence



2D-LIDAR感測器

LD-LRS3601

訂購資訊

型號	貨號
LD-LRS3601	1060832

更多裝置規格與配件請參閱: www.sick.com/LD-LRS

詳細技術資料

特徵

應用領域	Outdoor, Indoor
光源	紅外光 (905 nm)
雷射等級	1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021)
開口孔徑角度	
水準	360°
掃描頻率	5 Hz ... 15 Hz
角度解析度	
水準	0.0625°, interlaced 0.125° 0.1875° 0.25° 0.375° 0.5° 0.75° 1°
加熱器	是
工作範圍	2.5 m ... 250 m
掃描範圍	
10%漫反射時	80 m
90%漫反射時	250 m

機械/電氣

連接類型	1 x 20-Pin Harting公接頭 [1]
電源電壓	24 V DC, ± 15 %
輸入功率	36 W, + 140 W加熱器
外殼材質	PUR-IHS（聚氨酯泡沫）
外殼顏色	灰色 (RAL 7032)
IP等級	IP67

[1] Harting.

防護等級	III
重量	+ 9.1 kg
尺寸（長 x 寬 x 高）	250 mm x 350 mm x 391.1 mm
MTBF	86 年
MTTFd	> 100 年

[1] Harting.

安全相關參數

$MTTF_D$	> 100 年

性能

被檢測物件形狀	幾乎任何形狀
系統誤差	± 38 mm [1]
統計誤差	30 mm [1]

[1] 真實值依環境條件而定。.

介面

Ethernet	✓ , TCP/IP
數據傳輸率	≤ 100 Mbit/s
串列	✓ , RS-422
數據傳輸率	19,200 Baud ... 115,200 Baud
數位輸入/輸出	
輸出	1 (digital)
指示燈	0

環境資料

工作環境溫度	–25 °C ... +50 °C
儲存環境溫度	–25 °C ... +80 °C


一般提示

使用提示	此產品非相應適用的機器安全標準意義上的安全裝置。

證書

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
KC Mark certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

工作範圍示意圖



關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/1060832

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence