SICK.COM



데이터시트

AFS60A-S1IB262144

AFS/AFM60 Ethernet
앱솔루트 엔코더

SICK
Sensor Intelligence



그림은 실물과 다를 수 있음

앱솔루트 엔코더

AFS60A-S1IB262144

주문 정보

모델	부품 번호
AFS60A-S1IB262144	1055362

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/AFS_AFM60_Ethernet

자세한 기술 데이터

안전 기술적 특징

$MTTF_D$(위험한 고장이 일어날 때까지의 평균 시간)	80 연도 (EN ISO 13849-1) [1]

[1] 이 제품은 표준 제품이며, 기계류 지침이 정의하는 안전 장치가 아닙니다. 장치의 공칭 부하, 주변 평균 온도 40°C, 사용 빈도 8760 h/a를 토대로 계산 모든 전자적 고장을 위험으로 간주합니다. 상세 정보는 문서 Nr. 8015532를 참조하십시오.

성능

회전당 스텝 수(최대 해상도)	262,144 (18 bit)
공차 G	0.03° [1]
반복성 표준 편차 σ_r	0.002° [2]

[1] DIN ISO 1319-1에 따름, 공차 상한값과 하한값의 위치는 설치 상황에 따라 다름, 명기된 값은 대칭 상태, 즉 위아래 방향에서의 편차가 동일한 경우에 해당함.

[2] DIN ISO 55350-13에 따름, 명기된 범위 내에서 측정값의 68.3%임.

인터페이스

통신 인터페이스	EtherNet/IP™
엔코더 프로파일	V4.1 class3
데이터 전송 속도(보율)	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
전송 매체	CAT-5e 케이블
초기화 시간	약 10 s
RPI (requested packet interval)	5 ms ... 750 ms
매개 변수 데이터	회전당 스텝 수 PRESET 계산 방향 속도 모니터링을 위한 샘플링 속도 속도값, 가속도값, 온도값 출력 단위 확장 가능한 한계치 출력: 위치 범위, 속도, 가속도, CW/CCW 회전 방향 start-up, 회전 방향 전환, 작동 시간 및 축 동작 시간(Motion) Heartbeat
이용 가능한 진단 데이터	최저 및 최고 온도

	최고 속도 Power-On 카운터 Power-On/Motion 작동 시간 카운터 방향 변화 카운터/운동 수 cw/운동수 ccw 방향 전환 횟수 최저 및 최고 작동 압력 단일 회전 및 다중 회전을 위한 신호 감시
DLR (Device Level Ring)	✓

전기

연결 방식	수 커넥터, 1x, M12, 4핀, 축 방향 [1] 암 커넥터, 2x, M12, 4핀, 축 방향 [2]
공급 전압	10 ... 30 V
소비 전력	≤ 3 W (부하 없음)
역 극성 보호	✓

[1] A코드.

[2] D코드.

기계 요소

기계 사양	중실축, 서보 플랜지
축 직경	6 mm
축 길이	10 mm
축의 특성	평면 포함
무게	0.2 kg
축 재질	스테인리스 스틸
플랜지 재질	알루미늄
하우징 재질	알루미늄
시동 토크	0.5 Ncm (+20 °C)
작동 토크	0.3 Ncm (+20 °C)
허용 축 하중	80 N (반경 방향) 40 N (축 방향)
작동 rpm	≤ 9,000 min^{-1} [1]
회전자의 관성 토크	6.2 gcm^2
보관 수명	3 x 10^9 회전
각가속도	≤ 500,000 rad/s^2

[1] 동작 온도 범위 설정 시 1,000min^{-1}당 3.3K의 자기 가열이 발생한다는 점에 유의.

주변 정보


EMC	EN 61000-6-2 및 EN 61000-6-3에 따라
보호 등급	IP65, 축 방향 (IEC 60529) IP67, 하우징 방향 (IEC 60529) [1]
허용 상대 습도	90 % (응결은 허용되지 않음)
동작 온도 범위	–40 °C ... +85 °C
보관 온도 범위	–40 °C ... +100 °C, 포장 없이
충격 저항성	100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
진동 저항성	30 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)

[1] 맞는 커넥터 장착 시.

인증서


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cTUVus 인증서	✓
Ethernet/IP certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

축적 도면 중실축, 서보 플랜지




친수 단위: mm
직경 x f7은 축경과 일치

부착 규정 소형 서보 클램프 피팅을 위한 제안




All dimensions in mm (inch)

부착 규정 반각 서보 클램프 피팅을 위한 제안



All dimensions in mm (inch)


ANSCHLUSSBELEGUNG 암 커넥터



포트 1, 포트 2

핀	신호
1	T x D+
2	R x D+
3	T x D-
4	R x D-


ANSCHLUSSBELEGUNG 수 커넥터



공급 전압

핀	신호
1	10 V ... 30 V
2	미할당
3	GND
4	미할당

결선도



자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/1055362

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence