
SICK.COM




データシート

DBS50E-S5EK01024

DBS36/50
インクリメンタルエンコーダ

SICK
Sensor Intelligence



図は実際と異なる場合があります

インクリメンタルエンコーダ

DBS50E-S5EK01024

注文情報

タイプ	製品番号
DBS50E-S5EK01024	1060695

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/DBS36_50

技術仕様詳細

安全性評価基準

$MTTF_D$ (平均修復時間)	600 年 (EN ISO 13849-1) [1]

[1] 本製品は標準製品であり、機械指令に従った安全装置ではありません。デバイスの定格負荷をもとに算出、平均周囲温度40°C、使用頻度8760 h/a。電気的な故障はすべて危険側故障と見なされます。詳細情報については文書番号8015532を参照.

性能

1回転当たりのパルス	1,024
測定ステップ	90°, 電気/1回転当たりのパルス
測定ステップ偏差	± 18° / 1回転当たりのパルス
誤差限界	± 54° / 1回転当たりのパルス
デューティ比	≤ 0.5 ± 5%

インタフェース

通信インタフェース	インクリメンタル
通信インタフェース詳細	HTL / Push-Pull
単一チャンネル数	6チャンネル
起動時間	< 3 ms
出力周波数	≤ 300 kHz
負荷電流	≤ 30 mA
消費電力	< 0.5 W (負荷なし)

電気

接続タイプ	ケーブル, 8芯, 汎用, 1.5 m
供給電圧	7 ... 30 V

[1] 短絡保護はUsおよびGNDが正しく接続されている場合のみ有効です。.

基準信号、数	1
基準信号、位置	90°, 電気的、AおよびBに論理結合
逆接保護	✓
出力の短絡保護	✔ [1]

[1] 短絡保護はUsおよびGNDが正しく接続されている場合のみ有効です。.

メカニック

機械仕様	シャフト, フェースマウントフランジ
軸径	8 mm 平面取り
シャフト長さ	15.5 mm
重量	+ 170 g (接続ケーブル付き)
材質、シャフト	ステンレススチール
材質、フランジ	アルミニウム
材質、筐体	アルミニウム
材質、ケーブル	PVC
起動トルク	+ 0.9 Ncm (+20 °C)
動作トルク	0.6 Ncm (+20 °C)
許容シャフト負荷	30 N (アキシャル) 50 N (ラジアル)
動作速度	6,000 min^{-1} [1]
最大動作速度	8,000 min^{-1} [2]
ロータの慣性モーメント	0.65 gcm^2
ベアリング寿命	2 x 10^9 回転
角加速度	≤ 500,000 rad/s^2

[1] 動作温度範囲の設定時には、1,000 min^{-1}あたり3.3 Kの自己発熱に注意.

[2] 非連続動作。信号品質低下。.


環境データ

EMC	EN 61000-6-2およびEN 61000-6-3準拠 (クラス A)
保護等級	IP65
許容相対湿度	90 % (結露無きこと)
動作温度範囲	–20 °C ... +85 °C, ご要望に応じて-35 °C ... +95 °Cにも対応
保管温度範囲	–40 °C ... +100 °C, 梱包なし
耐衝撃性	100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
耐振動性	20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)

証明書


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cRUus certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

寸法図面 フェースマウントフランジ



寸法 [mm]

図 電気的インタフェースTTLおよびHTL用信号出力



「A」方向のエンコーダシャフトに向かって時計回り (寸法図面と比較)。
① インタフェースG、P、RはチャネルA、B、Zのみ対応。

供給電圧	出力
4.5 V...5.5 V	TTL/RS422
7 V...30 V	TTL/RS422
7 V...30 V	HTL/Push Pull

2026-09-26 17:51:39 · 記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

供給電圧	出力
7 V...27 V	HTL/Push pull、3 チャネル
4.5 V...5.5 V	Open Collector NPN、3チャネル
7 V...30 V	Open Collector NPN、3チャネル

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/1060695

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence