SICK.COM



DATASHEET

I2D303C-2RCA11

picoCam2
2D machine Vision

SICK Sensor Intelligence



2D MACHINE VISION

I2D303C-2RCA11

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
I2D303C-2RCA11	6071824

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/picoCam2

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

Technologie	2D-snapshot
Streaming	✓
Beeldsensor	CMOS Color
Gebruikte sensor	Sony IMX265
Shutter-technologie	Global-Shutter
Belichting	Apart als accessoire te bestellen
Overige functies	Regelmodus, region of interest, long exposure
Objectief	C-mount
Optisch formaat	1/1,8"
Opmerking	Apart als accessoire te bestellen
Taak	Meten - Afmetingen, contour en volume Bewaken en controleren - Kwaliteit Identificeren - Patroon Identificeren - Classificeren Identificeren - Sorteren

MECHANISCH/ELEKTRISCH

Aansluittype	8-pins Hirose-stekker
Voedingsspanning	12 V ... 24 V [1]
Opgenomen vermogen	≤ 3,1 W
Isolatieklasse	IP30
Gewicht	52 g
Afmetingen (L x B x H)	29 mm x 29 mm x 29 mm

[1] Of PoE.

PERFORMANCE

Gegevensdiepte	12 bit
Sensoreigenschappen	
Sensorresolutie	2.048 px x 1.536 px (3,15 MP)
Pixelgrootte	3,45 µm x 3,45 µm
Sensorafmetingen	7,066 mm x 5,3 mm
Scan-/beeldfrequentie	39 fps, In freerun-modus
Geheugen	128 MB
Belichtingstijd	0,032 ms ... 2.000 ms

INTERFACES

Ethernet	✓, UDP/IP
Opmerking	GigE Vision-standaard
Datatransmissiesnelheid	1.000 Mbit/s
Configuratiesoftware	SICK Vision Suite

OMGEVINGSGEGEVENS

Schokbelasting	80 g, EN 60068-2-27 (1995-03), EN 60068-2-29 (1995-03)
Trillingsbelasting	10 g, 30 Hz ... 500 Hz, EN 60068-2-6 (1996-05)
Bedrijfsomgevingstemperatuur	0 °C ... +55 °C [1]
Opslagtemperatuur	–20 °C ... +60 °C [1]

[1] Relatieve vochtigheid: 0% ... 100%.


ALGEMENE AANWIJZINGEN

Opmerking	Bevat substanties die het lakresultaat beïnvloeden.

CERTIFICATEN

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓
GigE Vision	✓


MAATTEKENING



Afmetingen in mm (inch)
① Blind schroefgat M3, 3 mm diept (4 x), voor bevestiging
② LED voor statusindicatie
③ Power-I/O-aansluiting, stekker, 8-pins, Hirose HR25
④ Gigabit-ethernetaansluiting, RJ45, 8-pins


ZICHTVELD

Field of view y in mm (inch)



ZICHTVELD

Field of view x in mm (inch)



Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/6071824

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence