SICK.COM



データシート

WFM180-120N311

WFM
フォークセンサ

SICK Sensor Intelligence



図は実際と異なる場合があります

フォークセンサ

WFM180-120N311

注文情報

タイプ	製品番号
WFM180-120N311	6037839

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/WFM

技術仕様詳細

特徴

機能原理	光学的検出原理
寸法（幅×高さ×奥行）	10 mm x 200 mm x 141.8 mm
フォーク幅	180 mm
フォーク深さ	124 mm
投光器	LED, 可視赤色光
最小検出物体 (MDO)	1 mm
設定	なし
安全性評価基準	
$MTTF_D$	131 年
DC_{avg}	0 %

電気

供給電圧	10 V DC ... 30 V DC
残留リップル	< 10 %
消費電流	< 20 mA [1]
起動時間	140 ms
スイッチング周波数	4 kHz
応答時間	≤ 125 µs
応答時間の安定性	± 15 µs
スイッチング出力	NPN
スイッチング出力 (電圧)	PNP: HIGH = U_V – ≤ 1.5 V / LOW = 0 V NPN: HIGH = 約 U_V / LOW ≤ 1.5 V
スイッチ出力タイプ	ライトオン
出力電流 $I_{max.}$	100 mA

[1] 負荷なし.

[2] 定格電圧 DC 50 V.

保護クラス	III [2]
保護回路	U_V接続 逆接保護 出力 Q 短絡保護 干渉パルス制御
接続タイプ	M8オスコネクタ、3ピン

[1] 負荷なし.

[2] 定格電圧 DC 50 V.

メカニック

筐体材質	アルミニウム
重量	約 80 g ... 190 g [1]

[1] フォーク幅に応じて異なる.

環境データ


動作時の周囲温度	–10 °C ... +60 °C [1]
保管時の周囲温度	–40 °C ... +80 °C
外乱光耐性	≤ 10,000 lx
衝撃荷重	EN 60068-2-27準拠
保護等級	IP67
UL-File-No.	NRKH.E191603 & NRKH7.E191603

[1] 0°C以下ではケーブルを曲げないこと.

証明書

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓

寸法図面




Dimensions in mm (inch)

	A Fork width	B Fork depth	C	C1
WFM30	30 (1.18)	42 (1.65)	30 (1.18)	6.5 (0.26)
WFM50	50 (1.97)	60 (2.36)	40 (1.57)	6.5 (0.26)
WFM80	80 (3.15)	60 (2.36)	70 (2.76)	6.5 (0.26)
WFM120	120 (4.72)	124.3 (4.89)	100 (3.94)	17 (0.67)
WFM180	180 (7.09)	124.3 (4.89)	152 (5.98)	22 (0.87)


	C2	C3	a	b
WFM30	– (–)	– (–)	54 (2.13)	67.7 (2.67)
WFM50	8 (0.31)	19.5 (0.77)	74 (2.91)	85.7 (3.37)
WFM80	8 (0.31)	19.5 (0.77)	104 (4.09)	85.7 (3.37)
WFM120	10 (0.39)	17 (0.67)	144 (5.67)	150.2 (5.91)
WFM180	8 (0.31)	22 (0.87)	204 (8.03)	150.2 (5.91)

寸法 [mm]
① 光軸
② 固定穴、Ø 4.3 mm
③ WFM50/80/120/180のみ
④ 投光 (赤色)
⑤ 機能表示灯 (黄色)、スイッチング出力

配線図



配線図 CD-045



追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/6037839

2026-09-06 07:01:45 · 記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence