SICK.COM



DATABLAD

THTS-1AA541506MZ

THTS
Temperatursensorer

SICK Sensor Intelligence



Bilden kan avvika från texten

TEMPERATURSENSORER

THTS-1AA541506MZ

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
THTS-1AA541506MZ	6047613

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/THTS

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Mätområde	–50 °C ... +150 °C
Mätkomponent	Pt1000
Utgångssignal	4 mA till 20 mA, 2 ledare

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Kommunikationsgränssnitt	-
Processanslutning	Konisk muff (DIN 11851) DN 40 med spåröverfallsmutter
Tätning	Utan tätning
Mätsensorns monteringslängd/diameter	150 mm / 6 mm
Mediumkontaktande material	Rostfritt stål 1.4435 / 316L, R_a ≤ 0,8 µm
Maximalt processtryck	≤ 40 bar [1]
Tryckbelastningsförmåga	Max. 40 bar vid rumstemperatur
Husmaterial	Rostfritt stål (CrNi)
Anslutningstyp	Rund kontakt M12 x 1, 4-polig [2]
IP-klassning	IP67 [3] IP69 [3]
Matningsspänning	10 V DC ... 35 V DC
Maximal strömförbrukning	≤ 30 mA
Elsäkerhet	Skyddsklass: III, Isolationsspänning: 500 V AC, Polaritetsskyddad: L^+ mot M
Skyddsklass III	✓
CE-överensstämmelse	2004/108/EG, EN 61326-2-3

[1] Tryckbelastningsförmåga vid rumstemperatur.

[2] Angiven IP-klassning gäller endast vid ansluten status med kabelkontakter som motsvarar IP-klassningen.

[3] IP-klassning enligt IEC 60529.

Initieringstid	Max. 4 s

[1] Tryckbelastningsförmåga vid rumstemperatur.

[2] Angiven IP-klassning gäller endast vid ansluten status med kabelkontakter som motsvarar IP-klassningen.

[3] IP-klassning enligt IEC 60529.

PRESTANDA

Mätelementets noggrannhet	Klass A enligt IEC 60751 [1]
Responstid	t_{50} ≤ 3,3 s [2] t_{90} ≤ 9,7 s [2]

[1] Klass B (mätområde –50 °C till –30 °C).

[2] Beroende på sensorkonfiguration, enligt IEC 60751.

OMGIVNINGSDATA


Omgivningstemperatur	–40 °C ... +85 °C
Förvarings- och transporttemperatur	–40 °C ... +85 °C
Stöttålighet	50 g, 6 ms (enligt IEC 60068-2-27)
Relativ luftfuktighet	≤ 100 % [1]

[1] Kondens tillåten.

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

MÅTTRITNING



All dimensions in mm (inch)


Design		Ø D	G
DIN 11851	DN 20	54.0 (2.13)	8 (0.31)
	DN 25	63.0 (2.48)	10 (0.39)
	DN 32	70.0 (2.76)	10 (0.39)
	DN 40	78.0 (3.07)	10 (0.39)
	DN 50	92.0 (3.62)	11 (0.43)

Mått i mm

APPLIKATION



ANSLUTNINGSTYP RUND KONTAKT M12 X 1, UTGÅNGSSIGNAL 4 MA ... 20 MA



Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/6047613

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence