
SICK.COM



DATASHEET

GRF18S-P234LV

GRF18S
Niveaumeetsystemen

SICK Sensor Intelligence



Afbeelding kan afwijken

NIVEAUMEETSYSTEMEN

GRF18S-P234LV

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
GRF18S-P234LV	1092957

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/GRF18S

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

Medium	Vloeistoffen
Detectiemethode	Grensniveau
Lichtbron	Led
Lichtsoort	Zichtbaar rood licht
Golflengte	650 nm
Procesdruk	–0,5 bar ... 20 bar
Procestemperatuur	–10 °C ... +55 °C

VEILIGHEIDSTECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

$MTTF_D$ (gemiddelde tijd tot een gevaarlijke uitval)	2.304 jaren

PERFORMANCE

Responstijd	10 ms
MTBF	1.178 jaar
MTTFd	2.304 jaren

ELEKTRISCH

Communicatie-interface	-
Voedingsspanning	10 V DC ... 30 V DC [1]

[1] U_V-aansluitingen met ompoolbeveiliging.

[2] Mag U_V-toleranties niet over- of onderschrijden.

[3] Uitgangen overstroom- en kortsluitvast.

[4] Bij licht-donkerverhouding 1:1.

Rimpel	≤ 5 V_{ss} [2]
Stroomopname	≤ 30 mA Bij 24 V DC zonder outputlast
Beschermingsklasse	III
Aansluittype	Ronde connector M12 x 1, 4-pins
Outputsignaal	1 x PNP [3]
Type schakeling	Verbreekcontact
Uitgangsstroom	≤ 100 mA Uitgangen overstroom- en kortsluitvast
Schakelreeks	250 Hz [4]
Isolatieklasse	IP67 IP69

[1] U_V-aansluitingen met ompoolbeveiliging.

[2] Mag U_V-toleranties niet over- of onderschrijden.

[3] Uitgangen overstroom- en kortsluitvast.

[4] Bij licht-donkerverhouding 1:1.

MECHANICA

In aanraking komend met materialen	FPM Roestvast staal 1.4404 / 316L Polysulfon
Procesaansluiting	G ½
Materiaal behuizing	Roestvast staal 1.4404 / 316L


OMGEVINGSGEGEVENS

Omgevingstemperatuur bedrijf	–10 °C ... +55 °C
Omgevingstemperatuur magazijn	–25 °C ... +70 °C


CERTIFICATEN

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
ECOLAB certificate	✓
FDA certificate	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓

APPLICATIE




AANSLUITSCHEMA



AANSLUITTYPE




MONTAGEAANWIJZINGEN INBOUW IN EEN BUISLEIDING VOOR BESCHERMING VAN POMPEN TEGEN DROOGLOPEN



Opmerking:
Sterk aanslagvormende vloeistoffen kunnen afzettingen op de sensor veroorzaken en de werking verstoren.Applicaties met schuim:
Schuimrubber met lage schuimdichtheid wordt niet herkend door de GRF18S.
Schuimrubber met hoge schuimdichtheid kan door de GRF18S worden herkend en valse schakelingen veroorzaken.
① Afstand ≥ 40 mm

MONTAGEAANWIJZINGEN INBOUW IN CONTAINER



De kegelpunt moet in de container steken
① Afstand ≥ 40 mm
② Vullerpunt = 8 mm

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/1092957

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence