
SICK.COM



DATENBLATT

YM2X18-030EG1M2X18

Industrial-Ethernet-Leitungen und Feldbusleitungen
Steckverbinder und Leitungen

SICK Sensor Intelligence



STECKVERBINDER UND LEITUNGEN

YM2X18-030EG1M2X18

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	Artikelnr.
YM2X18-030EG1M2X18	2124545

Weitere Geräteausführungen und Zubehör auf www.sick.com/Industrial-Ethernet-Leitungen_und_Feldbus-leitungen

TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

TECHNISCHE DATEN


Anschlussart Kopf A	Stecker, M12, 8-polig, gerade, X-codiert
Anschlussart Kopf B	Stecker, M12, 8-polig, gerade, X-codiert
Verriegelung Steckverbinder	Schraubbarer Anschluss
Material, Steckverbinder	TPU
Farbe, Steckverbinder	Schwarz
Material, Rändelmutter	Zinkdruckguss, vernickelt
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Schlüsselweite	13
Leitung	3 m, 8-adrig, PUR, halogenfrei
Material, Mantel	PUR, halogenfrei
Farbe, Mantel	Grün
Leitungsdurchmesser	6,4 mm
Leiterquerschnitt	0,14 mm²
Abschirmung	Geschirmt
Biegeradius	
In bewegtem Zustand	> 10 x Leitungsdurchmesser
Bei fester Verlegung	> 8 x Leitungsdurchmesser
Bemessungsspannung	
	≤ 60 V DC
Bemessungstossspannung	1,5 kV
Strombelastbarkeit	0,5 A
Signalart	Ethernet, Gigabit-Ethernet
Übertragungseigenschaften	CAT6A
Datenübertragungsrate	≤ 10 Gbit/s
Einsatzbereich	Öl- /Schmiermittelbereich
UL-File-Nr.	E513908
Schutzart	IP65 / IP67
Betriebstemperatur	
Bei fester Verlegung	–40 °C ... +80 °C

Kopf	–25 °C ... +85 °C
Verschmutzungsgrad	3
Isolationswiderstand	> 100 mΩ
Überspannungskategorie	III
Durchgangswiderstand	< 30 mΩ

ZERTIFIKATE

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓

MAßZEICHNUNG



Maße in mm

Weitere Informationen sowie passendes Zubehör, Applikationsbeispiele und Downloads wie CAD Maßmodelle, Betriebsanleitungen und Software finden Sie unter www.sick.com/2124545

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK AT A GLANCE

SICK ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für intelligente Sensorlösungen und integrierte Lösungen in der industriellen Automatisierung. Unsere Technologien setzen globale Standards und machen Ihre industriellen Prozesse effizienter, sicherer und nachhaltiger – sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.

SICK verbindet Sensorintelligenz mit Branchenverständnis und zertifizierten Beratungsleistungen. Wir bieten die ideale Grundlage für skalierbare sowie maßgeschneiderte Automatisierungslösungen und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist mehr als nur ein Versprechen: Gemeinsam verbessern wir die Produktivität, steigern die Qualität, schützen Gesundheit und Sicherheit und sichern die Zukunft nachhaltig. All das mit Empathie und Vertrauen.

Mit Leidenschaft und Pioniergeist entwickelt SICK seit 1946 innovative Technologien. Dank einem globalen Netzwerk in rund 40 Ländern ist SICK weltweit präsent und immer in Ihrer Nähe. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Waldkirch in der Nähe von Freiburg, Deutschland. Unsere Kunden profitieren von unserem Verständnis für lokale sowie globale Anforderungen, die wir in maßgeschneiderte Lösungen übersetzen.

SICK

Sensor Intelligence