SICK.COM



데이터시트

LVM5572

Load Volume Measurement System
프로파일링 시스템

SICK Sensor Intelligence



프로파일링 시스템

LVM5572

주문 정보

모델	부품 번호
LVM5572	1117981

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/Load_Volume_Measurement_System

자세한 기술 데이터

특징

커버되는 차선 개수	1
차량 데이터	적재 부피 차종 주행 방향 차선 배치 모든 차량 데이터용 신뢰 수준 3D 산포도 차량 치수
센서	2D-LiDAR 센서
차량 높이와 센서 사이의 권장 간격	≥ 1 m
신호규제 기능	예
반사율 10%에서의 스캔 범위	40 m
개구각	190°, LMS511 SE 한 대당
레이저 등급	1, 눈에 안전함 (IEC 60825-1:2014)
히터	✓
내부 컴퓨터	Application Processing Unit (APU) ✓
내부 메모리	256 GB SSD

기계/전기

설치 위치	오버헤드 또는 측면
설치 높이	5 m ... 8 m 차량 최대 높이보다 최소한 1m가 더 높음

성능

최소 물체 크기	1 m x 0.6 m x 0.6 m (L x W x H)
물체 최대 크기	32 m x 3.5 m x 5 m (L x W x H)
최소 감지 물체	190 mm x 130 mm x 130 mm

인터페이스

출력 테이터	적재 부피를 포함한 차량 데이터


일반 참고 사항

공급 범위	LMS511 HD (7 x) Application Processing Unit (APU) LVM 소프트웨어

인증서

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓

축적 도면 APU (APPLICATION PROCESSIONG UNIT)



친수 단위: mm

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/1117981

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence