SICK.COM



DATABLAD

BCV08-K1KM03P200

VarioLine
Wireencodere

SICK Sensor Intelligence



WIREENCODERE

BCV08-K1KM03P200

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
BCV08-K1KM03P200	6084942

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/VarioLine

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

$MTTF_D$ (gennemsnitlig varighed, indtil der opstår en farlig driftsafbrydelse)	850 År (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Produktet er et standardprodukt og ikke en sikkerhedskomponent i henhold til Maskindirektivet. Beregning på basis af elementernes nominelle belastning, en gennemsnitlig omgivelsestemperatur på 40 °C og en anvendelseshyppighed på 8.760 timer/år. Alle elektroniske afbrydelser anses som risikofyldte afbrydelser. For yderligere oplysninger henvises til dokument nr. 8015532.

YDELSE

Måleområde	0 m ... 3 m
Encoder	Absolutencodere
Opløsning (wiretræk + encoder)	0,06 mm [1] [2]
Gentagelsesnøjagtighed	≤ 0,3 mm [3]
Linearitet	≤ ± 2 mm [3]
Hysterese	≤ 1,2 mm [3]

[1] De viste værdier er afrundede.

[2] Regneeksempel med BCV08 med PROFINET: 230 mm (wireudtrækslængde pr. omdrejning - se mekaniske data): 262.144 (pulstal pr. omdrejning) = 0,001 mm (opløsning for kombinationen wiretræk + encoder).

[3] Værdien gælder wiretræksmekanik.

GRÆNSEFLADER

Kommunikationsinterface	- / Strøm
Signaltype	Analog (strøm)

ELEKTRISK

Tilslutningsmåde	Ledning, radial, 1,5 m
Forsyningsspænding	19 V DC ... 33 V DC
Driftsstrøm	≤ 80 mA (uden belastning)

MEKANIK

Vægt	0,7 kg
Materiale, målewire	Rustfrit stål 1.4401
Målewire diameter	0,81 mm
Materiale, hus wiretræksmekanik	Rustfrit stål 1.4301
Fjederreturkraft	8 N ... 10 N [1]
Wireudtrækslængde pr. omdrejning	230 mm
Levetid for wiretræksmekanik	Typ. 1.000.000 Cyklusser [2] [3]
Faktisk wireudtrækslængde	3,2 m
Justeringshastighed	4 m/s
Monteret encoder	ACM36, ACM36-K1K0-K01, 6039751
Monteret mekanik	MRA-V080-103D3, 5347779

[1] Disse værdier måles ved en omgivelsestemperatur på 25 °C. Ved andre temperaturer kan der forekomme afvigelser.


[2] Middelværdier, der afhænger af typen af belastning.

[3] Levetiden afhænger af typen af belastning. De faktorer, der har indflydelse, er miljøforhold, udbygningsforhold, det anvendte måleområde, operationshastighed og acceleration.

OMGIVELSESDATA


Elektromagnetisk kompatibilitet	Iht. EN 61000-6-2 og EN 61000-6-4
Kapslingsklasse	IP60, Monteret mekanik IP65, Encoder
Driftstemperaturområde	–30 °C ... +70 °C

MÅLTEGNING




Dimensioner i mm

ANSCHLUSSBELEGUNG



Farve	Signal
Grøn	+ 24 V
Hvid	Udgang
Brun	0 V

DIAGRAMMER MULTITURN, STRØMUDGANG



Parametreringsområdet (α) skal være minimum 10°

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/6084942

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence