
Tuotetietolehtinen




System HISIC450

HISIC450

YLIKORKEUDEN HAVAITSIMET

SICK
Sensor Intelligence.



Tilaustiedot

Tyyppi	Tuotenumero
System HISIC450	Pyynnöstä

Sopivan laitekonfiguroinnin valinnassa auttaa alueellinen myyntiorganisaatiomme.

Muita laiteversioita ja varusteita ➜ www.sick.com/HISIC450

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Mittaussuureet	Ylikorkeus
Mittaussuureiden maksimimäärä	1
Mittausperiaatteet	Kaksoisvalokenno
Mittaustien pituus	≤ 100 m Ulkona mitattessa
Asetusaika (t_{90})	HISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 500 µs HISIC450-R250: ≤ 10 ms
Ympäristölämpötila	–25 °C ... +55 °C
Sähköturvallisuus	CE
Kotelointiluokka	IP67
Digitaaliulostulot	1 PNP-lähtö: 200 mA Oikosulkusuojattu, vain HISIC450-P250 1 NPN-lähtö: 200 mA Oikosulkusuojattu, vain HISIC450-N250 1 Relekosketin: 750 mA, 120 W Galvaanisesti erotettu, vain HISIC450-R250
Mitat (l x k x s)	60 mm x 126 mm x 105 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista)
Energiansyöttö	
Jännite	HISIC450-R250 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC, ± 10 % HISIC450-N250, HISIC450-P250 10 V DC ... 60 V DC, ± 10 % Liitännät napaisuussuojattuja, vain HISIC450-N250 ja HISIC450-P250
Virranotto	HISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 250 mA
Tehonkulutus	HISIC450-R250: ≤ 6 W


Luokitukset

ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902

ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902
ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	46171620

Mittapiirros (Mitat millimetreinä (mm))

Lähetin-vastaanotinyksikkö HISIC450



SICK KONSERNI PÄHKINÄNKUORESSA

SICK on yksi johtavista anturien ja anturisovellusten valmistajista teollisiin sovelluksiin. Ainutlaatuinen tuote- ja palveluvalikoima antaa täydellisen perustan prosessien turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen, ihmisten tapaturmilta suojaamiseen ja ympäristövahinkojen torjumiseen.

Meillä on laaja kokemus monilta aloilta. Tunnemme asiakkaiden prosessit ja vaatimukset. Siten älykkäät anturit soveltuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan sovelluskeskuksissa testataan ja optimoidaan järjestelmäratkaisuja asiakaskohtaisesti. Tämä tekee meistä luotettavan toimittajan ja kehityspartnerin.

Kattavat palvelut täydentävät tarjontamme: SICK LifeTime Services antaa tukensa koneen koko elinkaaren ajan ja pitää huolta turvallisuudesta ja tuottavuudesta.

Tämä on meille “Sensor Intelligence”.

GLOBAALISTI LÄHELLÄNNE:

Yhteyshenkilö ja muita toimipaikkoja ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.