
제품 데이터 시트




System HISIC450

HISIC450

높이 초과 감지기

SICK
Sensor Intelligence.



주문 정보

모델	부품 번호
System HISIC450	별도 요청 시

SICK의 지역 영업 본부가 적합한 장치 설정 선택을 도와 드립니다.

기타 장치 버전 및 액세서리 ➜ www.sick.com/HISIC450

자세한 기술 데이터

제원

측정량	높이 초과
최대 측정	1
측정 원리	더블 광전 스위치
측정 경로 길이	≤ 100 m 야외 측정 시
설정 시간 (t_{90})	HISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 500 µs HISIC450-R250: ≤ 10 ms
주변 온도	–25 °C ... +55 °C
전기 안전	CE
보호 등급	IP67
디지털 출력부	1 PNP 출력: 200 mA 단락 보호, HISIC450-P250에만 해당 1 NPN 출력: 200 mA 단락 보호, HISIC450-N250에만 해당 1 릴레이 접점: 750 mA, 120 W 전기적으로 절연, HISIC450-R250에만 해당
치수(가로 x 높이 x 세로)	60 mm x 126 mm x 105 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
전원	
전압	HISIC450-R250 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC, ± 10 % HISIC450-N250, HISIC450-P250 10 V DC ... 60 V DC, ± 10 % 연결부 극성 보호, HISIC450-N250 및 HISIC450-P250에만 해당
소비 전류	HISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 250 mA
소비 전력	HISIC450-R250: ≤ 6 W


분류

ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902

ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902
ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	46171620

축적 도면 (친수 단위: mm)

송수신 장치 HISIC450



한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 **SICK**에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.