
Karta danych produktu




System HISIC450

HISIC450

DETEKTORY PRZEKROCZENIA DOZWOLONEJ WYSOKOŚCI

SICK
Sensor Intelligence.



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
System HISIC450	Na zapytanie

W wyborze właściwej konfiguracji urządzenia pomoże Państwu nasz regionalny przedstawiciel handlowy.

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów ➜ www.sick.com/HISIC450

Szczegółowe dane techniczne

Dane techniczne

Wielkości pomiarowe	Przekroczenie dozwolonej wysokości
Maksymalna liczba wielkości pomiarowych	1
Metody pomiarowe	Podwójny fotoprzekaźnik
Długość toru pomiarowego	≤ 100 m Podczas pomiaru na zewnątrz
Czas odpowiedzi (t_{90})	HISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 500 µs HISIC450-R250: ≤ 10 ms
Temperatura otoczenia	–25 °C ... +55 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	CE
Stopień ochrony	IP67
Wyjścia dwustanowe	1 Wyjście PNP: 200 mA Odporne na zwarcia, tylko HISIC450-P250 1 Wyjście NPN: 200 mA Odporne na zwarcia, tylko HISIC450-N250 1 Zestyk przekaźnika: 750 mA, 120 W Z separacją galwaniczną, tylko HISIC450-R250
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	60 mm x 126 mm x 105 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
Zasilanie	
Napięcie	HISIC450-R250 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC, ± 10 % HISIC450-N250, HISIC450-P250 10 V DC ... 60 V DC, ± 10 % Przyłącza zabezpieczone przed zmianą polaryzacji, tylko HISIC450-N250 i HISIC450-P250
Pobór prądu	HISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 250 mA
Pobór mocy	HISIC450-R250: ≤ 6 W


Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902

ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902
ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	46171620

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

Zespół nadawczo-odbiorczy HISIC450



SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.