SICK.COM



데이터시트

WLG12-V537

WLG
자동화 광선 그리드

SICK Sensor Intelligence



그림은 실물과 다를 수 있음

자동화 광선 그리드

WLG12-V537

주문 정보

모델	부품 번호
WLG12-V537	1016045

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/WLG

자세한 기술 데이터

특징

센서 원리	광전 역반사 센서
최소 감지 물체(MDO)	평행 광선, 6mm ... 12.5mm
빔 간격	12.5 mm
빔 수	8
감시 높이	87.5 mm
분해능(조정 가능)	6mm ... 12.5mm [1]

[1] 스캔 범위에 따라 다름.

기계/전기

파장	650 nm
공급 전압 U_V	DC 18 V ... 30 V [1]
송신기 소비 전류	80 mA
잔류 리플	< 5 V_{ss}
출력 전류 $I_{max.}$	≤ 100 mA
출력 부하, 용량성	100 nF
출력 부하, 유도성	1 H
초기화 시간	0.6 s
스위칭 출력	PNP [2]
출력 모드	Q 다크 스위칭 [3]
티치인 입력부	PNP
치수(가로 x 높이 x 세로)	62 mm x 106 mm x 46.6 mm
연결 방식	M12 수 플러그, 5핀

[1] 일반적인 값.

[2] Q.

[3] 광선이 끊어지는 경우, Q = 활성, 모든 광선이 끊김이 없는 경우, /Q = 활성.

하우징 재질	플라스틱
디스플레이	LED
보호 등급	IP67
보호 회로	A = U_V 연결, 역접속 보호 출력부 Q 단락 보호 간섭 펄스 억제
보호 등급	II
무게	230 g
전면창	PMMA

[1] 일반적인 값.

[2] Q.

[3] 광선이 끊어지는 경우, Q = 활성, 모든 광선이 끊김이 없는 경우, /Q = 활성.

성능

최대 스캔 범위	1.5 m
최대 스캔 범위	≥ 100 mm
작동 범위	1.5 m
반응 시간	평행 광선, 0.6 ms [1]

[1] 저항 부하 포함.


주변 정보

내충격성	10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
내진동성	5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)
EMC	EN 60947-5-2
작동 주변 온도	–25 °C ... +55 °C
보관 시 주변 온도	–20 °C ... +70 °C

인증서


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓


축적 도면



친수 단위: mm
① M5 고정 나사산, 깊이 6mm
② 리플렉터와 광학
③ 다기능 디스플레이, 앞과 위: 수신 표시부, 오염 알림, 티치인 오류
④ M12 수 커넥터, 5핀 또는 2m 케이블
⑤ 상태 표시기

연결 유형 및 다이어그램





자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/1016045

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence