SICK.COM



데이터시트

LD-LRS3611

LD-LRS
2D-LiDAR 센서

SICK Sensor Intelligence



2D-LIDAR 센서

LD-LRS3611

주문 정보

모델	부품 번호
LD-LRS3611	1067186

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/LD-LRS

자세한 기술 데이터

특징

사용 분야	Outdoor, Indoor
광원	적외선 (905 nm)
레이저 등급	1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021)
개구각	
수평	360°
스캔 주파수	5 Hz ... 15 Hz
각 분해능	
수평	0.0625°, interlaced 0.125° 0.1875° 0.25° 0.375° 0.5° 0.75° 1°
히터	예
작업 구역	5 m ... 250 m
감지 범위	
10% 반송률에서	120 m
90% 반송률에서	250 m

기계/전기

연결 방식	1 x 20핀 Harting 수 커넥터 [1]
공급 전압	24 V DC, ± 15 %
소비 전력	36 W, + 140W 가열
하우징 재질	PUR-IHS(폴리우레탄 인테그랄폼)
하우징 색상	회색(RAL 7032)
보호 등급	IP67

[1] Harting.

보호 등급	III
무게	+ 9.1 kg
치수(L x W x H)	250 mm x 350 mm x 391.1 mm
MTBF	86 연도
MTTFd	> 100 연도

[1] Harting.

안전 기술적 특징

$MTTF_D$	> 100 연도

성능

감지 가능한 물체 형태	거의 모든 형태
시스템 오류	± 38 mm [1]
통계 오류	30 mm [1]

[1] 실제값은 환경 조건에 따라 다름.

인터페이스

Ethernet	✓ , TCP/IP
데이터 전송 속도	≤ 100 Mbit/s
직렬	✓ , RS-422
데이터 전송 속도	19,200 Baud ... 115,200 Baud
디지털 입/출력부	
출력	1 (digital)
시각적 표시	0

주변 정보

작동 시 주변 온도	–25 °C ... +50 °C
보관 온도	–25 °C ... +80 °C


일반 참고 사항

이용 참고 사항	센서는 기계마다 적용되는 안전 규정에 부합하는 안전 부품이 아닙니다.

인증서

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

작업 범위 다이어그램



자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/1067186

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence