SICK.COM



데이터시트

TIM351-2134001

TiM
2D-LiDAR 센서

SICK
Sensor Intelligence



2D-LIDAR 센서

TIM351-2134001

주문 정보

모델	부품 번호
TIM351-2134001	1067299

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/TiM

자세한 기술 데이터

특징

사용 분야	Outdoor, Indoor
측정 원리	HDDM+
광원	적외선 (850 nm)
레이저 등급	1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021)
개구각	
수평	270°
스캔 주파수	15 Hz
각 분해능	
수평	1°
작업 구역	0.05 m ... 10 m
감지 범위	
10% 반송률에서	8 m
$MTTF_D$	100 연도

기계/전기

연결 방식	1 x "Ethernet" 연결부, 4핀 M12 암 커넥터 1 x "전원 공급 장치" 연결부, 12핀 M12 수 커넥터 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
공급 전압	9 V DC ... 28 V DC
소비 전력	Typ. 4 W, 16W, 디지털 출력부 4개의 부하가 최대일 때
출력 전류	≤ 100 mA
하우징 색상	회색(RAL 7032)
보호 등급	IP67, 'Aux 인터페이스'의 플라스틱 커버가 닫힌 경우에만 해당 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
보호 등급	III (IEC 61140:2016-1)
무게	250 g, 연결 케이블 미포함
치수(L x W x H)	60 mm x 60 mm x 86 mm
MTBF	> 100 연도

성능

반응 시간	1스캔, typ. 67 ms 2스캔, ≤ 134 ms [1]
감지 가능한 물체 형태	거의 모든 형태
시스템 오류	± 60 mm [2]
통계 오류	< 20 mm [2]
통합 어플리케이션	필드 평가
필드 세트 개수	16 3중 필드 (48개 필드, 윤곽이 기준임, 그중 트리플 1개(유동적인 필드 3개)는 스캐너에서 직접 구성 가능)
동시 평가 사례	1 (3개 필드) 2 (2필드 감지 및 1필드 윤곽이 기준임)

[1] 작동 범위의 +45° ~ +225°에서; 작동 범위의 –45° ~ +45°에서는 최대 150ms.

[2] 대표값, 90% 반사율에서 최대 스캔 범위까지; 실제값은 주변 조건에 따라 다름.

인터페이스

Ethernet	✓ , TCP/IP
기능	서비스 인터페이스, 매개변수 설정
USB	✓
메모	Micro-USB
기능	서비스 인터페이스, 매개변수 설정
디지털 입/출력부	
입력	4
출력	3 (PNP, 추가로 1 x "Device Ready")
지연시간	67 ms ... 30,000 ms (구성 가능)
중지시간	67 ms ... 600,052 ms (구성 가능)
시각적 표시	2 LEDs (ON, 스위칭 상태)

주변 정보

확산 반사율	4 % ... 1,000 % (리플렉터)
전자기 적합성(EMC)	
방사파	주거 지역 (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011)
전자기 내성	산업 환경 (EN 61000-6-2:2005)
내진동성	
사인파 공명 스캔	10 Hz ... 1,000 Hz [1]
사인파 검사	10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 주파수 10사이클 [1]
노이즈 검사	10 Hz ... 250 Hz, 4.24 g RMS, 5h [2]
내충격성	50 g, 11 ms, ± 3회 개별 충격 / 축 [3] 25 g, 6 ms, ± 1,000회 연속 충격 / 축 [3] 50 g, 3 ms, ± 5,000회 연속 충격 / 축 [3]
작동 시 주변 온도	–25 °C ... +50 °C [4]
보관 온도	–40 °C ... +75 °C [4]
시동 온도	–10 °C ... +50 °C
온도 변화	–25 °C ... +50 °C, 10사이클 [5]

[1] IEC 60068-2-6:2007.

[2] IEC 60068-2-64:2008.

[3] IEC 60068-2-27:2008.

[4] IEC 60068-2-14:2009.

[5] EN 60068-2-14:2009.

[6] EN 60068-2-30:2005.

습비열	+25 °C ... +55 °C, 95 % RH, 6사이클 [6]
상대 습도	
작동	< 80 %, 불응축 (EN 60068-2-30:2005)
보관	≤ 90 %, 불응축 (EN 60068-2-30:2005)
주변광 내성	80,000 lx

[1] IEC 60068-2-6:2007.

[2] IEC 60068-2-64:2008.

[3] IEC 60068-2-27:2008.

[4] IEC 60068-2-14:2009.

[5] EN 60068-2-14:2009.

[6] EN 60068-2-30:2005.


일반 참고 사항

이용 참고 사항	센서는 기계마다 적용되는 안전 규정에 부합하는 안전 부품이 아닙니다.

인증서


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cTUVus 인증서	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

축적 도면




친수 단위: mm
① 2 x 고정판, M3 x 4mm 나사 장착(배송시 포함)
② M3 고정 나사산, 깊이 2.8mm(막힌 구멍 나사산), 최대 조임 토크 0.8Nm
③ 광학 후드
④ 수신 범위(빛 진입)
⑤ 송신 범위(빛 방출구)
⑥ 티치인용 기능 버튼
⑦ 빨간색과 초록색 LED(상태 표시)
⑧ 회전식 수 커넥터 장치
⑨ Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
⑩ "전원 공급 장치" 연결부, 12핀 M12 수 커넥터
⑪ 빛 방출면 위치용 표시
⑫ "Ethernet" 연결부, 4핀 M12 암 커넥터
⑬ 장치를 마운팅했을 때 반사면이 있어서는 안 되는 영역
⑭ 정렬 지원용 화살표 표시(90° 축)
⑮ 구경각 270°(시야 범위)
⑯ 2 x 납작머리나사(Torx TX 6) M2 x 4mm

작업 범위 다이어그램




연결 방식 ETHERNET



암 커넥터 M12, 4핀, D코드
① TX+
② RX+
③ TX-
④ RX-

핀 할당 I/O 연결 전원



수 커넥터 포함 연결 케이블 또는 M12 수 커넥터, 12핀, A코드
① GND
② DC 9 V ... 28 V
③ In_1
④ In_2
⑤ OUT1
⑥ OUT2
⑦ OUT3
⑧ OUT4
⑨ PNP: INGND, NPN: IN 9 V ... 28 V
⑩ In3
⑪ In4
⑫ nc

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/1067299

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence