
제품 데이터 시트




HISIC450-P250

HISIC450

높이 초과 감지기

SICK
Sensor Intelligence.



주문 정보

모델	부품 번호
HISIC450-P250	1041348

SICK의 지역 영업 본부가 적합한 장치 설정 선택을 도와 드립니다.

기타 장치 버전 및 액세서리 ➜ www.sick.com/HISIC450

자세한 기술 데이터

제원

설명	높이 초과 감지기 가열식 전면창 포함
측정량	높이 초과
측정 원리	더블 광전 스위치
측정 경로 길이	≤ 100 m 야외 측정 시
설정 시간 (t_{90})	≤ 500 µs
주변 온도	–25 °C ... +55 °C
전기 안전	CE
보호 등급	IP67
디지털 출력부	1 PNP 출력: 200 mA 단락 보호
치수(가로 x 높이 x 세로)	60 mm x 126 mm x 105 mm
전원	
전압	10 V DC ... 60 V DC, ± 10 %
	연결부 극성 보호
소비 전류	≤ 250 mA
장착 구성품	2x 송신기 2x 수신기 4x 볼 조인트 홀더, 자재 스테인리스 스틸 1.4581 4x 내후성 후드, 자재 스테인리스 스틸 1.4571, 분체 코팅


분류

ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902
ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902

ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	46171620

축적 도면 (친수 단위: mm)

송수신 장치 HISIC450



한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 **SICK**에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.