SICK.COM



DATABLAD

GL10-P4111

G10
Fotoceller

SICK Sensor Intelligence



Billeder kan afvige

FOTOCELLER

GL10-P4111

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
GL10-P4111	1065878

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/G10

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Funktionsprincip	Refleksionsfotocelle
Funktionsprincip detalje	Med mindsteafstand til reflektoren (dobbelt linsesystem)
Dimensioner (l x h x b)	20 mm x 50 mm x 39 mm
Husform (lysudgang)	Firkantet
Tasteafstand maks.	0,08 m ... 15 m [1] 0,08 m ... 12 m [2]
Tasteafstand	0,15 m ... 12 m [1] 0,15 m ... 10 m [2]
Lystype	Synligt rødt lys
Lyskilde	PinPoint-LED [3]
Lyspletstørrelse (afstand)	Ø 58 mm (5 m)
Bølgelængde	625 nm
Indstilling	Ingen

[1] Reflektor PL80A.

[2] Reflektor P250.

[3] Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved T_U = +25 °C.

MEKANIK/ELEKTRICITET

Forsyningsspænding U_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
Rippel	< 5 V_{ss} [2]
Strømforbrug	20 mA
Transistorudgang	PNP
Udgangsfunktion	Aktiv ved lys/aktiv ved mørke
Valgfri tilslutningsfunktion	Valgbar funktion, aktiv ved lys/aktiv ved mørke
Udgangsstrøm $I_{max.}$	≤ 100 mA
Reaktionstid	≤ 500 µs [3]
Skiftefrekvens	1.000 Hz [4]
Tilslutningsmåde	Stik M12, 4-polet
Beskyttelseskredsløb	A [5] B [6] C [7] D [8]
Beskyttelsesklasse	III
Vægt	35 g
Polfilter	✓
Husets materiale	Plast, ABS/PMMA
Kapslingsklasse	IP67
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	EN 60947-5-2
Omgivelsestemperatur, drift	–30 °C ... +60 °C
Omgivelsestemperatur, lager	–40 °C ... +70 °C
UL-file-nr.	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
Yderligere standarder	UL325 [9]

[1] Grænseværdier ved drift i kortslutningsbeskyttet net maks. 8 A.

[2] Må ikke over- eller underskride U_V-tolerancerne.

[3] Signalvarighed ved resistiv belastning.

[4] Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.

[5] A = Polsikrede U_V-tilslutninger.

[6] B = Polsikrede ind- og udgange.

[7] C = Støjimpulsundertrykkelse.

[8] D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.

[9] Opfylder kravene iht. UL325, når der anvendes et eksternt beskyttelseshus (f.eks. BEF-G10WSG, 2071960).

SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE


$MTTF_D$	1.975 År
DC_{avg}	0 %
T_M (levetid)	20 År

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓


China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓

JUSTERINGSMULIGHEDER




⑥ kontakt til skift fra aktiv ved lys til aktiv ved mørke


TILSLUTNINGSSKEMA CD-066




IDENTIFIKATION GL10



LYSPLETSTØRRELSE




DETEKTERINGSAFSTANDSDIAGRAM GL10



① refleksionsfolie REF-IRF-56
② Reflektor PL20A
③ reflektor PL30A
④ Reflektor P250
⑤ Reflektor PL40A
⑥ reflektor PL80A

MÅLTEGNING GTE10, GL10, GL10G, DC, STIK



Dimensioner i mm
① Midten af optisk akse, sender
② Midte optikakse modtager
③ fastgørelseshul, Ø 4,2 mm
④ indikator-LED gul: Status lysmodtagelse
⑤ indikator-LED grøn: Statusindikator

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/1065878

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence