


NANSX-AAACZZZZ1

Системный разъем nanoScan3

СИСТЕМНЫЕ ШТЕКЕРЫ И МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
NANSX-AAACZZZ1	2105107

Изображения могут отличаться от оригинала

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Системный_разъём_nanoScan3



подробные технические данные

Характеристики

Специальное исполнение	Встроенное конфигурационное запоминающее устройство
-------------------------------	---


Классификации

ECLASS 5.0	27272790
ECLASS 5.1.4	27272790
ECLASS 6.0	27272790
ECLASS 6.2	27272790
ECLASS 7.0	27272790
ECLASS 8.0	27272790
ECLASS 8.1	27272790
ECLASS 9.0	27272792
ECLASS 10.0	27272792
ECLASS 11.0	27272792
ECLASS 12.0	27272792
ETIM 5.0	EC011349
ETIM 6.0	EC011349
ETIM 7.0	EC011349
ETIM 8.0	EC011349
UNSPSC 16.0901	39121421

Сертификаты

EU declaration of conformity	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓
China GB certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

напряжение питания



Вывод	Обозначение	Описание
1	+24 V DC	Напряжение питания +24 В пост. тока
2	0 V DC	Напряжение питания: 0 В пост. тока
3	OSSD 1.A	Пара OSSD 1, OSSD A
4	OSSD 1.B	Пара OSSD 1, OSSD B
5	Uni-I/O 01	Универсальный вход/выход 1, конфигурируемый
6	Универсальные вх./вых. 02	Универсальный вход/выход 2, конфигурируемый
7	Uni-I/O 03	Универсальный вход/выход 3, конфигурируемый
8	Uni-I/O 04	Универсальный вход/выход 4, конфигурируемый

Вывод	Обозначение	Описание
9	Un-I 01	Универсальный вход 1, настраиваемый
10	Un-I 02	Универсальный вход 2, настраиваемый
11	Un-I 03	Универсальный вход 3, настраиваемый
12	Un-I 04	Универсальный вход 4, настраиваемый
13	Un-I 05	Универсальный вход 5, настраиваемый
14	Un-I 06	Универсальный вход 6, настраиваемый
15	Un-I 07	Универсальный вход 7, настраиваемый
16	Un-I 08	Универсальный вход 8, настраиваемый
17	n.c.	Без подключения
Резьба	Заземление (FE)	Заземление/экранирование

Подробности см. в руководстве по эксплуатации

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com