SICK.COM



DATABLAD

WLG16P-24862120A00

W16
Fotoceller och ljusbommar

SICK Sensor Intelligence



Bilden kan avvika från texten

FOTOCELLER OCH LJUSBOMMAR

WLG16P-24862120A00

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
WLG16P-24862120A00	1130258

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/W16

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Funktionsprincip	Reflektor fotocell
Funktionsprincip detalj	Utan minimiavstånd reflektor (autokollimation/koaxialoptik), ClearSens
Räckvidd	
Räckvidd min.	0 m
Kopplingsavstånd max.	5 m
Avstånd mellan reflektor och sensor max (funktionsreserv 1)	0 m ... 5 m
Referensreflektor	Reflektor P250
Rekommenderat räckviddsintervall för bästa prestanda	0 m ... 5 m
Polarisationsfilter	Ja
Sändarljusstråle	
Ljussändare	PinPoint-LED
Ljustyp	Synligt rött ljus
Ljusfläcksform	Punktformad
Ljuspunktsstorlek (avstånd)	Ø 80 mm (5 m)
Maximal spridning av transmissionsstrålen runt den standardiserade växellådan (skelvinkel)	< +/- 1,0° (vid T_U = +23 °C)
Lysdiod-egenskaper	
Normativ referens	EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modifierad
Lysdiod-riskgruppsmärkning	Ledig grupp
Våglängd	635 nm
Medellivslängd	100 000 h vid T_U = +25 °C
Inställning	
Tryck-vrid-komponent	BluePilot Teach-in plus val av läge
IO-Link	För inställning av sensorparametrar och Smart Task-funktioner
Indikering	
Lysdiod, blå	BluePilot: indikering av modus
LED, grön	Driftsindikering Permanent till: Power on Blinkande: IO-Link-läge
Lysdiod gul	Status ljusmottagning

	Statiskt på: objekt inte närvarande Permanent från: objekt närvarande
Speciella användningsområden	Detektering av transparenta objekt

SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

$MTTF_D$	690 år
DC_{avg}	0 %
T_M (användningstid)	20 år

KOMMUNIKATIONSGRÄNSSNITT

IO-Link	✓, IO-Link V1.1
Dataöverföringshastighet	COM2 (38,4 kBaud)
Cykeltid	2,3 ms
Processdatalängd	16 Bit
Processdatastruktur	Bit 0 = kopplingssignal Q_{L1} Bit 1 = kopplingssignal Q_{L2} Bit 2 ... 15 = tom
VendorID	26
DeviceID HEX	0x800170
DeviceID DEC	8388976
Kompatibel masterport-typ	A
SIO-läge stöd	Ja

ELSYSTEM

Matningsspänning U_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
Restvåg	≤ 5 V_{ss}
Användningskategori	DC-12 (Enligt EN 60947-5-2) DC-13 (Enligt EN 60947-5-2)
Strömförbrukning	≤ 30 mA, utan last. Vid U_B = 24 V
Skyddsklass	III
Digital utgång	
Antal	2 (Antivalent)
Typ	PNP
Kopplingstyp	Ljus-/mörker-omkoppling
Signalspänning PNP HIGH/LOW	Ca U_B-2,5 V / 0 V
Utgångsström $I_{max.}$	≤ 100 mA
Skyddskopplingar utgångar	Polskydd Överströms- och kortslutningsskydd
Responstid	≤ 500 µs [2]
Repeterbarhet (responstid)	150 µs
Kopplingsfrekvens	1.000 Hz [3]
Stift-/ledartilldelning	
Funktion stift 4 / svart (BK)	Digital utgång, ljusaktiv, närvarande objekt → utgång Q_{L1} LOW; IO-Link kommunikation C
Funktion stift 4 / svart (BK) - detalj	Sensorns stift 4-funktion kan konfigureras Ytterligare möjliga inställningar via IO-Link
Funktion stift 2 / vit (WH)	Digital utgång, mörkaktiv, närvarande objekt → utgång $\bar{Q}_{L1}$ HIGH
Funktion stift 2 / vit (WH) - detalj	Sensorns stift 2-funktion kan konfigureras Ytterligare möjliga inställningar via IO-Link

[1] Gränsvärden.

[2] Signalgångtid vid ohmsk last i omkopplingsläge.

[3] Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.

MEKANIK

Konstruktion	Fyrkantig
Dimensioner (B x H x D)	20 mm x 55,7 mm x 42 mm
Anslutning	Kontakt M12, 4-polig
Material	
Hölje	Plast, VISTAL®
Frontglas	Plast, PMMA
Kontakt	Plast, VISTAL®
Vikt	Ca 50 g
Max åtdragningsvridmoment för fästskruvarna	1,3 Nm

OMGIVNINGSDATA

IP-klassning	IP66 (EN 60529) IP67 (EN 60529) IP69 (EN 60529) [1]
Omgivningstemperatur, drift	–40 °C ... +60 °C
Omgivningstemperatur, lager	–40 °C ... +75 °C
Stöttålighet	50 g, 11 ms (25 positiva och 25 negativa stötar per axel, för X-, Y-, Z-axel, totalt 150 stötar (EN60068-2-27)) 50 g, 6 ms (5 000 positiva och 5 000 negativa stötar per axel, för X-, Y-, Z-axel, totalt 30 000 stötar (EN60068-2-27))
Vibrationstålighet	10 Hz ... 2.000 Hz (Amplitud 0,5 mm / 10 g, 20 sweeps per axel, för X-, Y-, Z- axel, 1 oktav/min, (EN60068-2-6))
Luftfuktighet	35 % ... 95 %, relativ luftfuktighet (ingen beläggning)
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	EN 60947-5-2
Beständighet mot rengöringsmedel	ECOLAB
UL-File-Nr.	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

[1] Ersätter IP69K enligt ISO 20653: 2013-03.

SMART TASK

Smart Task beteckning	Baslogik
Logikfunktion	Direkt OCH ELLER Fönster Hysteres
Timerfunktion	Inaktiverad Tillslagsfördröjning Frånslagsfördröjning Tillslags- och frånslagsfördröjning Impuls (one shot)
Inverter	Ja
Kopplingsfrekvens	SIO Logic: 800 Hz [1] IOL: 650 Hz [2]
Responstid	SIO Logic: 600 µs [1] IOL: 750 µs [2]
Repeterbarhet	SIO Logic: 300 µs [1] IOL: 400 µs [2]
Kopplingssignal	
Kopplingssignal Q_{L1}	Kopplingsutgång
Kopplingssignal $\bar{Q}_{L1}$	Kopplingsutgång

[1] Användning av Smart-Task-funktioner utan IO-Link-kommunikation (SIO-läge).

[2] Användning av Smart-Task-funktioner med IO-Link-kommunikationsfunktion.


DIAGNOS

Enhetsstatus	Ja
Quality of teach	Ja
Quality of run	Ja, Nedsmutsningsindikator

CERTIFIKAT


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
ECOLAB certificate	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

MÅTTSKISS, SENSOR




Mått i mm
① mitt på optikaxel
② monteringshål, Ø 4,1 mm
③ Anslutning
④ indikerings- och inställningselement

INDIKERINGS- OCH INSTÄLLNINGSELEMENT




① grön LED
② gul LED
③ tryck-vrid-komponent
④ Lysdiod, blå



ANSLUTNINGSTYP KONTAKT, M12, 4-POLIG



ANSLUTNINGSSCHEMA CD-390




SANNINGSTABELL PNP - MÖRKAKTIV Q̄


	Dark switching Q (normally open)	
	Object not present ➜ Output LOW	Object present ➜ Output HIGH
Light receive	✓	✗
Light receive indicator	☀	✗
Load resistance to M	✗	⚠
		

SANNINGSTABELL PNP - LJUSAKTIV Q


	Light switching Q (normally closed)	
	Object not present ➜ Output HIGH	Object present ➜ Output LOW
Light receive	✓	✗
Light receive indicator	☀	✗
Load resistance to M	⚠	✗



LJUSFLÄCKSSTORLEK WLG16P-XXXXX1XX



KOPPLINGSAVSTÅNDSDIAGRAM WLG16P-XXXXX1XX



Recommended sensing range for the best performance

1	Reflektor PL10F CHEM
2	Reflexfolie REF-AC1000 (50 x 50 mm)
3	Reflektor PL10FH-1
4	Reflektor PL10F
5	Reflektor PL40A
6	Reflektor P250
A	Räckvidd min i m
B	Räckvid max i m
C	Avstånd mellan reflektor och sensor max (funktionsreserv 1)

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1130258

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence