SICK.COM



技術資料

M2C-SA0430HA10, M2C-EA04300A10

deTem
多光軸安全設備

SICK Sensor Intelligence



圖示僅供參考

多光軸安全設備

M2C-SA0430HA10, M2C-EA04300A10

訂購資訊

系統件	型號	貨號
受光器	M2C-EA04300A10	1085570
投光器	M2C-SA0430HA10	1085569

更多裝置規格與配件請參閱: www.sick.com/deTem

詳細技術資料

特徵

產品版本	deTem2 Core
應用範圍	標準工業環境
功能原理	投光器/受光器
系統件	對
掃描範圍	90 m
光程長度	
最小	10 m ... 70 m
典型	10 m ... 90 m
光束數量	4
光軸分離	300 mm
反應時間	20 ms
同步	光學同步
供貨範圍	投光器 受光器 安全提示 安裝說明 下載操作說明

安全相關參數

類型	Type 2 (IEC 61496-1)
安全完整性級別	SIL 1 (IEC 61508)
類別	Category 2 (ISO 13849-1)
效能等級	PL c (ISO 13849-1)
PFH_D（每小時危險發生機率）	3×10^{-9}
T_M（使用壽命）	20 年 (ISO 13849-1)
故障情況下的安全狀態	至少一個OSSD處於關閉狀態

介面

系統連接	5-Pin M12公接頭
Flexi Loop相容型M12公接頭	✓
允許的電纜線長度	50 m
顯示元件	LEDs

電氣介面

防護等級	III (IEC 61140) [1]
電源電壓 UV	24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) [2]
殘餘漣波	≤ 10 % [3]
安全輸出（OSSD）	2個PNP半導體，短路保護，交叉電路監控 [4]
接通狀態，開關電壓HIGH	24 V DC (U_V – 2.25 V DC ~ U_V)
關閉狀態，開關電壓LOW	≤ 2 V DC
每個OSSD的電流負載能力	≤ 300 mA

[1] 安全特低電壓SELV/PELV.

[2] 依據EN 60204-1，外部電源必須彌補20 ms的短時停電。可從SICK配件中選購適當電源供應器。.

[3] 在UV極限範圍內 .

[4] 適用於電壓範圍在–30 V與+30 V之間.

機械結構

尺寸	參見比例圖
外殼橫截面積	31 mm x 34 mm
材質	
外殼	鋁製擠壓型材
擋風玻璃	聚碳酸酯，表面有防刮層
重量	± 50 g
電纜線彎曲半徑	
固定敷設	> 12 x 電纜線直徑
彈性使用	> 15 x 電纜線直徑


環境資料

IP等級	IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529)
工作環境溫度	–30 °C ... +55 °C
儲存環境溫度	–30 °C ... +70 °C
空氣濕度	15 % ... 95 %, 非凝結
耐震性	5 … 150 Hz, 3,5 mm / 1 g (EN 60068-2-6)
耐衝擊性	15 g / 6 ms (EN 60068-2-27)
分級	3M4 (IEC TR 60721-4-3)

其他資料

光源類型	近紅外 (NIR)，不可見

尺寸圖



尺寸 (mm)
① 光軸

光束數量	光軸間距S	長度L
2	500 (19.69)	672 (26.46)
3	400 (15.75)	972 (38.27)
4	300 (11.81)	1,072 (42.2)

關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/1085570

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence