SICK.COM




DATABLAD

Twinhead CLV650 OSCM

CLV Identification System
Track and trace-systemer

SICK Sensor Intelligence



TRACK AND TRACE-SYSTEMER

Twinhead CLV650 OSCM

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
Twinhead CLV650 OSCM	1061634

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/CLV_Identification_System

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Opgaveformulering	Identificere - 1D-kode
Dækket banebredde	500 mm
Fokus	Autofokus
MTBF	40.000 h
MTTR	5 min
Transportteknikkens art	Godstransportør Tilt-tray sorter Rulletransportør Cross-belt-sorter Palle
Ind- og udløb af objekter	Automatisk
Tildækket objektside	Læsning af en enkelt side

MEKANIK/ELEKTRICITET

Dimensioner, system (L x B x H)	1.100 mm x 1.280 mm x 1.745 mm
Tilslutningsmoduler	CDM420-0004
Spejlmodul	✓

YDELSE

Kodetyper	1D
Transporthastighed	0 m/s ... 2,5 m/s, afhængigt af kodehøjden
Min. objektafstand	50 mm
Antal koder pr. læseport	1 ... 50
Modulbredde	0,18 mm ... 1,2 mm
1D-kodeopløsning	0,18 mm ... 1,2 mm

GRÆNSEFLADER

Type		RS-232, RS-422/-485, PROFIBUS, PROFINET
	Funktion	Datagrænseflade (visning læseresultat) Serviceinterface SICK CAN-sensornetværk (CAN-controller/CAN-enhed)
	Transmissionshastighed	Host: 300 Baud ... 500 kBaud, AUX: 57,6 kBaud fix 10/100 Mbit/s 20 kbit/s ... 1 Mbit/s
	Protokol	TCP/IP CSN (SICK CAN Sensor Network)
Antal		1, 1, 2, 1
Bemærkning		Afhængigt af det anvendte kloningstik, valgfri via eksternt feltbusmodul (CDF)
Optiske visninger		6, LEDs, Ready, Result, Laser, Data, CAN, LNK TX bjælkevisning til visning af de procentuelle læsehastigheder (10 LED'er)


OMGIVELSESDATA


Omgivelsestemperatur	0 °C ... +40 °C
Omgivelsestemperatur, lager	–20 °C ... +70 °C

GENERELLE HENVISNINGER

Indeholdt i levering	Stregkodescanner CLV650 Systemafhængig linjescanner eller linjescanner med oscillerende spejl (2 x) Dobbelt holdebeslag Tilslutningsmodul CDM420-0004 Montagematerialer Triggerlysbom Serielt parametreringskabel Tilslutningskabel stregkodescanner på tilslutningsmodul (2 x) Mikro-SD-kort, allerede indeholdt i scanneren (2 x)
Laserklasse	2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014)

MÅLTEGNING TWINHEAD CLV65X OG TWINHEAD CLV69X





Dimensioner i mm

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/1061634

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence