SICK.COM




DATABLAD

Twinhead CLV650 OSCM

CLV Identification System
Spårbarhetssystem

SICK Sensor Intelligence



SPÅRBARHETSSYSTEM

Twinhead CLV650 OSCM

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
Twinhead CLV650 OSCM	1061634

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/CLV_Identification_System

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Arbetsuppgifter	Identifiera - 1D-kod
Täckt banbredd	500 mm
Fokus	Autofokus
MTBF	40.000 h
MTTR	5 min
Transportteknikens typ	Transportband Sorterare med lutningsbar behållare Rulltransportör Cross-belt-sorteringsverk Pallett
In- och utmatning av objekt	Automatisk
Täckt objektsida	Avläsning av en sida

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Mått, system (L x B x H)	1.100 mm x 1.280 mm x 1.745 mm
Anslutningsmoduler	CDM420-0004
Spegelmodul	✓

PRESTANDA

Kodtyper	1D
Transporthastighet	0 m/s ... 2,5 m/s, beroende av kodhöjd
Minimalt objektavstånd	50 mm
Antal koder per läsfönster	1 ... 50
Modulbredd	0,18 mm ... 1,2 mm
1D-kodupplösning	0,18 mm ... 1,2 mm

GRÄNSSNITT

Typ		RS-232, RS-422/-485, PROFIBUS, PROFINET
	Funktion	Datagränssnitt (utmatning läsresultat) Servicegränssnitt SICK CAN-sensornätverk (CAN Controller/CAN Device)
	Dataöverföringshastighet	Värd: 300 Baud ... 500 kBaud, AUX: 57,6 kBaud fix 10/100 Mbit/s 20 kbit/s ... 1 Mbit/s
	Protokoll	TCP/IP CSN (SICK CAN Sensor Network)
Antal		1, 1, 2, 1
Anmärkning		Beroende på tillämpad kloningkontakt, tillval via extern fältbussmodul (CDF)
Optiska indikeringar		6, LEDs, Ready, Result, laser, Data, CAN, LNK TX stapeldiagramindikering för att visa protencuell läskvalitet (10 LED)


OMGIVNINGSDATA


Omgivningstemperatur under drift	0 °C ... +40 °C
Omgivningstemperatur, lager	–20 °C ... +70 °C

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Leveransomfattning	Streckkodsscanner CLV650 Systemberoende linjescanner eller linjescanner med oscillerande spegel (2 x) Dubbel hållvinkel Anslutningsmodul CDM420-0004 Monteringsmaterial Triggerljusridå Seriell parametrerkabel Anslutningskabel streckkodsscanner till anslutningsmodul (2 x) Micro SD-kort, redan i scanner (2 x)
Laserklass	2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014)

MÅTTRITNING TWINHEAD CLV65X OCH TWINHEAD CLV69X





Mått i mm

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1061634

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence