SICK.COM




TEKNIK SAYFA

Twinhead CLV650 OSCM

CLV Identification System
Takip ve izleme sistemleri

SICK Sensor Intelligence



TAKIP VE IZLEME SISTEMLERI

Twinhead CLV650 OSCM

SIPARIŞ BILGILERI

Tip	Stok no.
Twinhead CLV650 OSCM	1061634

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/CLV_Identification_System

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Görevler	Tanımlama - 1D kodu
Kapsanan konveyör genişliği	500 mm
Odak	Otomatik odak
MTBF	40.000 h
MTTR	5 min
Taşıma tekniğinin türü	Kayışlı konveyör Tilt-Tray Sorter Silindir konveyör Çapraz kayışlı sorter Palet
Nesnelerin beslenmesi ve boşaltılması	Otomatik
Kapsanan nesne tarafı	Tek taraf okuma

MEKANIK/ELEKTRIK

Boyutlar, sistem (U x G x Y)	1.100 mm x 1.280 mm x 1.745 mm
Bağlantı modülleri	CDM420-0004
Ayna modülü	✓

PERFORMANS

Kod türleri	1D
Taşıma hızı	0 m/s ... 2,5 m/s, kod yüksekliğine bağlıdır
Minimum nesne boşluğu	50 mm
Optik okuyucu camı başına kod sayısı	1 ... 50
Modül genişliği	0,18 mm ... 1,2 mm
1D kod çözünürlüğü	0,18 mm ... 1,2 mm

2026-08-05 20:28:01 · YANLIŞLAR VE DEĞIŞIKLIKLER IÇIN HAKLAR SAKLIDIR

ARAYÜZLER

Tip		RS-232, RS-422/-485, PROFIBUS, PROFINET
	Fonksiyon	Veri arayüzü (okuma sonucu çıkışı) Servis arayüzü SICK CAN sensör ağı (CAN Controller/CAN Device)
	Veri aktarma hızı	Host: 300 Baud ... 500 kBaud, AUX: 57,6 kBaud sabit 10/100 Mbit/s 20 kbit/s ... 1 Mbit/s
	Protokol	TCP/IP CSN (SICK CAN Sensor Network)
Adet		1, 1, 2, 1
Not		Kullanılan klonlama soketine bağlı olarak, Harici fieldbus haberleşme modülü ile opsiyonel (CDF)
Optik göstergeler		6, LEDs, Ready, Result, Lazer, Data, CAN, yüzdesel okuma hızlarını görüntülemek için LNK TX çubuk grafik gösterge (10 LED)


ORTAM VERILERI


Çalışma ortamı sıcaklığı	0 °C ... +40 °C
Depo ortam sıcaklığı	–20 °C ... +70 °C

GENEL BILGILER

Teslimat Kapsamı	CLV650 barkod okuyucu Sisteme bağlı çizgisel okuyucu veya hareketli aynalı çizgisel okuyucu (2 x) Çift tutma açısı CDM420-0004 bağlantı modülü Montaj malzemesi Tetikleyici fotosel Seri parametreleme hattı Barkod okuyucunun bağlantı modülüne bağlantı kablosu (2 x) Micro SD kart, okuyucuda mevcuttur (2 x)
Lazer sınıfı	2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014)

TEKNIK ÇIZIM TWINHEAD CLV65X VE TWINHEAD CLV69X





Ölçüler mm cinsindedir

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazılım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1061634

SICK AG
WALDKİRCH
GERMANY
SİCK.COM

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirir.

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmetleriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. Şirketin genel merkezi, Almanya'nın Freiburg yakınlarındaki Waldkirch'tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel çözümlere dönüştürürüz.

SICK

Sensor Intelligence