SICK.COM



技術資料

Twinhead CLV650 OSCM

CLV Identification System
追蹤查詢系統

SICK Sensor Intelligence



追蹤查詢系統

Twinhead CLV650 OSCM

訂購資訊

型號	貨號
Twinhead CLV650 OSCM	1061634

更多裝置規格與配件請參閱: www.sick.com/CLV_Identification_System

詳細技術資料

特徵

任務設定	識別 - 一維條碼
覆蓋幅寬	500 mm
聚焦方式	自動對焦
MTBF	40,000 h
MTTR	5 min
運輸技術類型	皮帶輸送機 托盤式分揀機 滾筒式輸送帶 交叉皮帶式分揀機 托盤
物體的輸入與輸出	自動
覆蓋的物體側面	單面讀取

機械/電氣

尺寸、系統（長 x 寬 x 高）	1,100 mm x 1,280 mm x 1,745 mm
接頭模組	CDM420-0004
反射鏡模組	✓

性能

條碼類型	1D
輸送速度	0 m/s ... 2.5 m/s, 視編碼高度而定
最小物件間隙	50 mm
單個讀取間隔內的條碼數量	1 ... 50
模組寬度	0.18 mm ... 1.2 mm
讀取一維條碼	0.18 mm ... 1.2 mm

介面

類型	RS-232, RS-422/-485, PROFIBUS, PROFINET
功能	傳輸介面（輸出讀取結果） 維修介面 SICK CAN感測器網路CSN (CAN Controller/CAN Device)
數據傳輸率	Host：300 Baud ~ 500 kBaud，AUX：57.6 kBaud（固定） 10/100 Mbit/s 20 kbit/s ... 1 Mbit/s
協議	TCP/IP CSN (SICK CAN Sensor Network)
數量	1, 1, 2, 1
備註	根據使用的克隆公接頭, 可透過外接式fieldbus模組選擇 (CDF)
指示燈	6, LEDs, Ready, Result, Laser, 資料、CAN、LNK TX條狀顯示幕，用於顯示讀取率百分比 (10 LEDs)


環境資料


工作環境溫度	0 °C ... +40 °C
倉庫環境溫度	–20 °C ... +70 °C

一般提示

供貨範圍	CLV650條碼掃描器 根據系統為行掃描器或帶擺動鏡的行掃描器 (2 x) 雙支撐角架 CDM420-0004連接模組 安裝材料 觸發型光電感測器 串列設定參數導線 電纜線，條碼掃描器至連接模組 (2 x) Micro SD卡，已處於掃描器中 (2 x)
雷射等級	2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014)

尺寸圖 TWINHEAD CLV65X與TWINHEAD CLV69X





尺寸 (mm)

關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/1061634

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence