



DATENBLATT

WS/WE34-R240

W34

Lichttaster und Lichtschranken

SICK

Sensor Intelligence



Abbildung kann abweichen

LICHTTASTER UND LICHTSCHRANKEN

WS/WE34-R240

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	Artikelnr.
WS/WE34-R240	1019258

Weitere Geräteausführungen und Zubehör auf www.sick.com/W34



TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

MERKMALE

Funktionsprinzip	Einweg-Lichtschanke
Abmessungen (B x H x T)	27 mm x 92 mm x 70 mm
Gehäuseform (Lichtaustritt)	Quaderförmig
Schaltabstand max.	0 m ... 60 m
Schaltabstand	0 m ... 60 m
Fokus	Ca. 1°
Lichtart	Sichtbares Rotlicht
Lichtsender	LED ¹⁾
Lichtfleckgröße (Entfernung)	Ø 700 mm (50 m)
Abstrahlwinkel	Ca. 1°
Wellenlänge	660 nm
Einstellung	Potentiometer
Artikelnummer Einzelkomponenten	2022816 WE34-R240 2022824 WS34-U240

¹⁾ Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei T_U = +25 °C.

MECHANIK/ELEKTRIK

Versorgungsspannung U _B	20 V AC/DC ... 250 V AC/DC
Leistungsaufnahme	< 2 VA
Schaltausgang	Relais, galvanisch getrennt ¹⁾

¹⁾ Bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen.

²⁾ Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.

³⁾ A = U_V-Anschlüsse verpolsicher.

⁴⁾ C = Störimpulsunterdrückung.

⁵⁾ Bemessungsspannung: 250 V AC/DC.

Schaltfunktion	Wechsler
Schaltart	Hellschaltend, Dunkelschaltend ¹⁾
Schaltart wählbar	Wählbar, per Hell-/Dunkelumschalter
Schaltstrom (Schaltspannung)	4 A @ 250 V AC, 4 A @ 24 V DC, 0.125 A @ 250 V DC UL: 4 A @ 250 V AC, general use / 4 A @ 250 V AC, resistive (NO) / 3 A @ 250 V AC, resistive (NC) / 4 A @ 24 V DC, NO, general use / 3 A @ 24 V DC, NC, general use / R300 / B300 (NO contacts only)
Ansprechzeit	≤ 10 ms
Schaltfrequenz	10 Hz ²⁾
Empfangswinkel	Ca. 2,5°
Zeitfunktion	Ausschaltverzögerung Einschaltverzögerung Einstellbar
Verzögerungszeit	Einstellbar am Zeitstufenwahlschalter, 0,5 s ... 10 s
Anschlussart	Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung
Schutzschaltungen	A ³⁾ C ⁴⁾
Schutzklasse	II ⁵⁾
Gewicht	280 g
Gehäusematerial	Kunststoff, ABS
Schutzart	IP67
Gebrauchskategorie	AC-15, DC-13 Nach EN 60947-1
Umgebungstemperatur Betrieb	-40 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur Lager	-40 °C ... +75 °C
UL-File-Nr.	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
Artikelnummer Einzelkomponenten	2022816 WE34-R240 2022824 WS34-U240

¹⁾ Bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen.

²⁾ Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.

³⁾ A = U_N-Anschlüsse verpolsicher.

⁴⁾ C = Störimpulsunterdrückung.

⁵⁾ Bemessungsspannung: 250 V AC/DC.

SICHERHEITSTECHNISCHE KENNGRÖßEN

MTTF _D	314 Jahre
DC _{avg}	0 %
B _{10D}	65.693 Schaltzyklen ¹⁾

¹⁾ Nur für Geräte mit enthaltenen elektromechanischen Komponenten. In diesem Fall muss der MTTF_D-Wert des gesamten Geräts aus dem gegebenen B_{10D}-Wert, der Anzahl der Schaltzyklen und dem gegebenen MTTF_D-Wert berechnet werden.


ZERTIFIKATE

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
CCC certificate	✓
cULus certificate	✓

Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate




EINSTELLMÖGLICHKEITEN




- ② Empfangsanzeige
- ⑥ Empfindlichkeitseinsteller
- ⑦ Hell-/Dunkelumschalter
- ⑧ Zeiteinsteller t_2 = Ausschaltverzögerung
- ⑨ Zeiteinsteller t_1 = Einschaltverzögerung
- ⑩ Zeitstufenwahlschalter

ANSCHLUSSART




ANSCHLUSSSCHEMA CD-127




- ① Sender
- ② Empfänger


KENNLINIE



SCHALTABSTAND-DIAGRAMM



MAßZEICHNUNG



Maße in mm

- ① Visiernut
- ② Empfangsanzeige
- ③ Mitte Optikachse
- ④ Durchgangsbohrung $\varnothing 5,5$ mm, beidseitig für Sechskantmutter M5
- ⑤ M16-Verschraubung bzw. Stecker um 90°drehbar

Weitere Informationen sowie passendes Zubehör, Applikationsbeispiele und Downloads wie CAD Maßmodelle, Betriebsanleitungen und Software finden Sie unter www.sick.com/1019258



SICK AT A GLANCE

SICK ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für intelligente Sensorlösungen und integrierte Lösungen in der industriellen Automatisierung. Unsere Technologien setzen globale Standards und machen Ihre industriellen Prozesse effizienter, sicherer und nachhaltiger – sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.

SICK verbindet Sensorintelligenz mit Branchenverständnis und zertifizierten Beratungsleistungen. Wir bieten die ideale Grundlage für skalierbare sowie maßgeschneiderte Automatisierungslösungen und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist mehr als nur ein Versprechen: Gemeinsam verbessern wir die Produktivität, steigern die Qualität, schützen Gesundheit und Sicherheit und sichern die Zukunft nachhaltig. All das mit Empathie und Vertrauen.

Mit Leidenschaft und Pioniergeist entwickelt SICK seit 1946 innovative Technologien. Dank einem globalen Netzwerk in rund 40 Ländern ist SICK weltweit präsent und immer in Ihrer Nähe. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Waldkirch in der Nähe von Freiburg, Deutschland. Unsere Kunden profitieren von unserem Verständnis für lokale sowie globale Anforderungen, die wir in maßgeschneiderte Lösungen übersetzen.