
SICK.COM




데이터시트

STS065-HN065-AK22

STS
모터 피드백 시스템

SICK Sensor Intelligence



그림은 실물과 다를 수 있음

모터 피드백 시스템

STS065-HN065-AK22

주문 정보

모델	부품 번호
STS065-HN065-AK22	1121158

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/STS

자세한 기술 데이터

특징

공급 범위	자기 테이프는 공급 범위에 포함되지 않음, 마운팅 나사는 공급 범위에 포함되지 않음

안전 기술적 특징

$MTTF_D$(위험한 고장이 일어날 때까지의 평균 시간)	190 연도 (EN ISO 13849) [1]

[1] 이 제품은 표준 제품이며, 기계류 지침이 정의하는 안전 장치가 아닙니다. 장치의 공칭 부하, 주변 평균 온도 60°C, 사용 빈도 8760 h/a를 토대로 계산 모든 전자적 고장을 위험으로 간주합니다. 상세 정보는 문서 Nr. 8015532를 참조하십시오.

성능

회전당 Sin/Cos 주기	128
완벽히 측정 가능한 회전 횟수	1
총 스텝 수	4,096 RS 485 이용
측정 스텝	2.47 ″ 예를 들어 12비트로 Sin/Cos 신호 보간 시
가용 메모리 공간	1,792 Byte
시스템 정확도	± 0.06° [1]
반복성	0.01°, 시스템의 기계적 런아웃 ≤ 50µm 및 +20°C인 경우 대표값
핀 길이	2 mm

[1] 시스템의 기계적 런아웃 ≤ 50µm 및 +20°C인 경우 대표값.

인터페이스

절대값용 코드 종류	이진
코드열	상승, 축 회전 시. "A" 쪽을 바라보고 시계 방향으로(치수 도면 참조)
통신 인터페이스	HIPERFACE®

전기

연결 방식	수 커넥터, 8핀
공급 전압	7 V DC ... 12 V DC
권장 공급 전압	8 V DC
소비 전류	250 mA [1]

[1] 부하 없음.

기계 요소

축 버전	관통형 중공축
소재, 센서 헤드	알루미늄
소재, 자기 테이프	17410 경질 페라이트 9/28 P
소재, 링	알루미늄
크기/치수	도면 참조
무게	≤ 0.15 kg (센서 헤드) ≤ 0.58 kg (자기 테이프 링)
회전자의 관성 토크	752 gcm²
작동 rpm	5,800 min⁻¹
각가속도	≤ 50,000 rad/s²
반경 방향 허용 축 운동	≤ 0.6 mm [1]
축 방향 허용 축 운동	± 0.5 mm [1]

[1] 마운팅 설명서(항목 번호 8026831) 및 권장 부착법에 나오듯 설치 위치에 따라 다름.


주변 정보

동작 온도 범위	–30 °C ... +105 °C, 센서 헤드 –30 °C ... +100 °C, 자기 테이프 링
보관 온도 범위	–30 °C ... +100 °C, 포장 없이
상대 습도/결로	95 %, 응결은 허용되지 않음
충격 저항성	100 g, 6 ms (EN 60068-2-27 기준에 부합)
진동 저항력의 진동수 범위	20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)
EMC	EN 61000-6-2 및 EN 61000-6-4에 따라 [1]
보호 등급	IP00
자기 테이프 온도 계수	(11 ± 1) µm/K/m
최대 허용 주변 필드 강도	< 3 kA/m ... 4 kA/m (3.8 mT ... 5 mT), 정확도값을 준수하기 위함임 [2]
최대 허용 필드 강도	< 150 kA/m (< 190 mT), 자기 테이프가 복구 불능 상태로 손상되지 않도록 하기 위함임

[1] 모터 피드백 시스템이 전도체 하우징에 마운팅되어 있으며, 하우징이 케이블 스크린을 통해 모터 조절기의 중앙 접지점과 연결된 경우, 위 표준에 따른 전자기 적합성이 보장됩니다. 이와 관련하여 마운팅 지침서(부품 번호 8026831)의 정보에 유의하십시오.


[2] 최대 허용 외부 영향에 도달하면 위치값이 원래 값(외부 영향 없음)과 5µm 이상 편차를 보입니다. 센서 위치에서 자기 테이프의 자계 강도에 더해 3kA/m ... 4kA/m(3.8mT ... 5mT)의 자계 강도가 나타나면 이 값에 도달합니다.


축적 도면



친수 단위: mm
① 센서 헤드와 자석 링 거리


부착 규정






모델	Ø D	Ø E
STS030	30 mm	36 mm
STS065	65 mm	72 mm
STS084	84 mm	91 mm

ANSCHLUSSBELEGUNG 연결면 보기



핀	신호	와이어 색상(케이블 연결부)	설명
1	U_S	빨간색	공급 전압
2	+ SIN	흰색	프로세스 데이터 채널
3	REFSIN	갈색	프로세스 데이터 채널
4	+ COS	담홍색	프로세스 데이터 채널
5	REFCOS	검은색	프로세스 데이터 채널
6	GND	파란색	접지 연결부
7	데이터 +	회색 또는 노란색	매개변수 채널 RS 485
8	데이터 -	초록색 또는 보라색	매개변수 채널 RS 485
작동 전압 GND 연결부(0V)이 하우징과 연결되어 있지 않습니다			

위치 허용오차



① 센서 헤드와 자석 링 거리
② 축 방향 공차

사용 지침 경고 및 오류 표시 개요

	Status code	Description
Error type	00h	The encoder has not detected any faults
Initialization	01h	Incorrect alignment data
	02h	Incorrect internal angular offset
	03h	Data field partitioning table destroyed
	04h	Analog limit values not available
	05h	Internal I2C bus inoperative
	06h	Internal checksum error
Protocol	07h	Encoder reset occurred as a result of program monitoring
	09h	Parity error
	0Ah	Checksum of transmitted data is incorrect
	0Bh	Unknown command code
	0Ch	Number of transmitted data is incorrect
	0Dh	Transmitted command argument is not allowed
Data	0Eh	The selected data field may not be written to
	0Fh	Incorrect access code
	10h	Size of specified data field cannot be changed
	11h	Specified word address lies outside the data field
	12h	Access to non-existent data field
Position	01h	Analog signals outside specification
	1Fh	Speed too high, no position formation possible
	20h	Singleturn position unreliable
Other	1Ch	Value monitoring of the analog signals (process data)
	1Dh	Transmitter current critical or P2RAM-Error
	1Eh	Encoder temperature critical
	08h	Counter overflow
For more information on the interface see HIPERFACE® - description, part no. 8010701		

사용 지침 지원되는 HIPERFACE®용 명령 개요

Command byte	Function	Comments
42h	Read position	
43h	Set position	
44h	Read analog value	
		Channel number 48h - Temperature in °C
		F0h - Temperature compatible to product families SCx °C * 2,048 - 40
46h	Read counter	
47h	Increment Counter	
49h	Delete counter	
4Ah	Read data	
4Bh	Store data	
4Ch	Determine status of a data field	
4Dh	Create data field	
4Eh	Determine available memory area	
4Fh	Change access code	
50h	Read encoder status	
52h	Read out type label	Encoder type = FFh
53h	Encoder reset	
55h	Allocate encoder address	
56h	Read serial number and program version	
6Ch	Read Synchronization Offset	

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/1121158

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence