SICK.COM



DATALEHTI

SID160 Pro

SID
Näytöt

SICK Sensor Intelligence



NÄYTÖT

SID160 Pro

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
SID160 Pro	1125534

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/SID

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Tuetut tuotteet	Laitteet, jossa integroitu web-palvelin Lector-sarja InspectorP-sarja SICK Analytics Solutions SICK AppEngine Field Analytics
Tuoteluokka	Ohjelmoitavat laitteet
Prosessori	Intel® Pentium® Gold-Processor G5400T
Työmuisti	16 GB RAM
Muut toiminnot	Watch Dog Timer Intel® integrated Gfx graphic engine

MEKANIIKKA/SÄHKÖLAITTEISTO

Näyttö	
Koko	15,6 ″
Resoluutio	1.366 px x 768 px
Kirkkaus	Typ. 400 cd/m²
Tarkastelukulma	85° (oikea) 85° (vasen) 50° (ylhäällä) 80° (alhaalla)
Kosketusnäyttö	Projisoitu-kapasitiivinen Multi-Touch-LCD-näyttö
Kotelo	
Etulevy	ITO-lasi, kemiallisesti vahvistettu, 2,4± 0,2 mm
Kehikko	Alumiini
Syöttöjännite	24 V DC
Tehonkulutus	60 W
Kotelointiluokka	Etupuoli: IP65
Paino	8.500 g
Mitat (l x k x s)	396,8 mm x 247,1 mm x 53 mm
Kiinnitystapa	VESA-asennus, Asennus eteen työntämällä sisään, Seinäasennus (vaatii erillisen lisävarusteen)

MTBF	104.277 h

LIITÄNNÄT

Ethernet	✓ (2) , RS-232, RS-422, RS-485
Huomautus	RJ-45
Tiedonsiirtonopeus	1.000 Mbit/s ... 5 Gbit/s, GigE
USB	✓ (4)
Huomautus	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Tiedonsiirtonopeus	≥ 480 Mbit/s
Sarjamuotoinen	✓
Muistikortti	1 x M.2 Key E s-paikka 1 x täysikokoinen Mini-card-paikka

YMPÄRISTÖTIEDOT

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)	EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61000-6-2:2005+AC:2005
Ympäristön lämpötila, käyttö	0 °C ... +50 °C
Ympäristölämpötila, varasto	–15 °C ... +65 °C
Sallittu suhteellinen ilmankosteus	20 ... 90 % RH

YLEISOHJEITA

Toimituksen sisältö	SID160 Pro 256 Gt:n SSD-kiintolevy Phoenix-Connector Asennussarja sisään työntämällä tapahtuvaa eteen asennusta varten
Huomautus	Saattaa sisältää PWIS-aineita.
Käyttöjärjestelmä	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1125534

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence