SICK.COM



DATABLAD

CDE50-01421

CDE50
Fördelningsdosor

SICK Sensor Intelligence



FÖRDELNINGSDOSOR

CDE50-01421

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
CDE50-01421	1111887

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/CDE50

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Kortfattad beskrivning	Anslutning av en SICK-sensor i en Power over Ethernet (PoE)-miljö. Uppdelning av PoE signal i 24 volt-matningsspänning och Ethernet.
Användningsområde	Indoor
Kompatibla produkter	CLV62x [1] CLV63x [1] CLV64x [1] CLV65x [1] CLV69x [1] Lector-serien RFID-skrivare/läsare

[1] Funktionen med signallysdioder i huslocket är endast tillgänglig på produkter med 17-polig M12-kontakt.

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Anslutningstyp	1 x Anslutning “DEVICE”, 15-polig D-Sub-HD-honkontakt ([1] 1 x Anslutning ”Ethernet”, 8-polig RJ45 honkontakt 1 x Anslutning ”PoE IN”, 8-polig RJ45 honkontakt 1 x Anslutning ”I/O”, 5-polig M12-uttag, A-kodad
Matningsspänning	48 V DC (42 V DC ... 57 V DC)
Effektförbrukning	< 4 W, om inga andra enheter är anslutna och utan styrning av signallysdioder
Effekt	21,5 W, utan drift av signallysdioderna 19,5 W, vid drift av en signallysdiod 17,5 W, vid simultan drift av båda signallysdioderna
Hölje	Aluminium, polypropen
IP-klassning	IP20
Skyddsklass	III
Vikt	265 g
Mått (L x B x H)	138 mm x 94 mm x 35 mm

[1] Kabellängd max. 100 m .

GRÄNSSNITT

Ethernet	
Funktion	PoE IN: Power over Ethernet ETHERNET: Ethernet
Dataöverföringshastighet	10/100 Mbit/s
Digitala ingångar	1
Digitala utgångar	2
Optiska indikeringar	LEDs (i locket)


OMGIVNINGSDATA

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	IEC 61000-6-2:2016-08 / IEC 61000-6-4:2018-02
Vibrationståighet	EN 60068-2-6:2008-02
Omgivningstemperatur under drift	–40 °C ... +45 °C
Lagringstemperatur	–40 °C ... +70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet	< 90 %, ej kondenserande

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

MÅTTRITNING



Mått i mm

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1111887



SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence