SICK.COM



DATABLAD

PLG6-060F434

PLG
Automationslysgitre

SICK Sensor Intelligence



Billeder kan afvige

AUTOMATIONSLYSGITRE

PLG6-060F434

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
PLG6-060F434	1051978

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/PLG

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Sensorprincip	Refleksionsfotocelle
Mindst detekterbare objekt (MDO)	Parallelstråle, 70 mm
Stråleafstand	60 mm
Antal stråler	2
Overvågningshøjde	60 mm

MEKANIK/ELEKTRICITET

Bølgelængde	660 nm
Forsyningsspænding U_v	DC 15 V ... 30 V [1]
Strømforbrug sender	50 mA
Strømforbrug modtager	< 50 mA
Rippel	< 5 V_{ss}
Udgangsstrøm $I_{max.}$	≤ 50 mA
Initialiseringstid	< 1 s
Transistorudgang	PNP [2]
Udgangsmodus	Q aktiv ved mørke [3]
Strømforbrug job-LED	30 mA [1]
Dimensioner (l x h x b)	32 mm x 130,2 mm x 36,6 mm
Tilslutningsmåde	Ledning med stik M12, 4-polet, 280 mm
Husets materiale	Aluminium
Display	LED
Kapslingsklasse	IP40

[1] Typiske værdier.

[2] Q.

[3] Q = aktiv, når mindst én stråle afbrydes, /Q = aktiv, når alle stråler er fri.

Beskyttelseskredsløb	Polsikrede U_V-tilslutninger Udgang Q er kortslutningssikret Støjimpulsundertrykkelse
Beskyttelsesklasse	III
Vægt	< 500 g
Forrude	PMMA

[1] Typiske værdier.

[2] Q.

[3] Q = aktiv, når mindst én stråle afbrydes, /Q = aktiv, når alle stråler er fri.

YDELSE

Maksimal rækkevidde	0,5 m
Minimal rækkevidde	≥ 60 mm
Driftsområde	0,35 m
Reaktionstid	Parallelstråle, 5 ms [1]

[1] Med ohmsk belastning.


OMGIVELSESDATA

Chokmodstand	10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
Vibrationsmodstand	5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)
Elektromagnetisk kompatibilitet	EN 60947-5-2
Omgivelsestemperatur, drift	–10 °C ... +55 °C
Omgivelsestemperatur, lager	–25 °C ... +70 °C

CERTIFIKATER


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓


MÅLTEGNING PLG6



Dimensioner i mm
① Refleksionsfotocelle
② refleksionsfolie
③ Stik M12, 4-polet
④ opgave-LED, rød

TILSLUTNINGSMÅDE OG -DIAGRAM






SÆRLIGE FUNKTIONER


Easy installation

1. Easy mounting on to different profiles



The light grid can be mounted on different profiles, e.g. ITEM, Bosch, round profile.


2. Easy installation with slot nuts




The PLG can easily be mounted on the profile with slot nuts.

Plug & play

1. Plug in and tighten the ring of the connector



2. Device is ready for use



Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/1051978

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence