Fiche technique



SAPPB0D-07A0009

Safe Interlocking

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ POUR LA SURVEILLANCE DES MOUVEMENTS

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
SAPPB0D-07A0009	1087156

compris dans la livraison: DFS60S-BD0C01024 (1), FX3-CPU000000 (1), FX3-MOC000000 (1), FX3-MPL000001 (1), FX3-XTDI80002 (1), FX3-XTIO84002 (2), RE23-SA64 (1), TR10-SRU01C (1)

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/Safe_Interlocking

caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Tâche de sécurité	Contrôle d'accès
Domaine d'utilisation	Surveillance des mouvements
Contenu de la livraison	1 codeur de sécurité DFS60S Pro 1 interrupteur de sécurité RE2 1 interrupteur de sécurité à interverrouillage TR10 Lock 1 module principal Flexi Soft FX3-CPU0 1 connecteur système Flexi Soft FX3-MPL0 1 module I/O Flexi Soft FX3-XTIO 1 module I/O Flexi Soft FX3-XTDI 1 module Flexi Soft Motion-Control FX3-MOC0

Caractéristiques mécaniques - Codeurs

Interface mécanique	Axe creux non traversant avec rainure de clavette
Diamètre de l'axe	10 mm

Classifications

ECLASS 5.0	27279090
ECLASS 5.1.4	27279090
ECLASS 6.0	27279090
ECLASS 6.2	27279090
ECLASS 7.0	27279090
ECLASS 8.0	27279090
ECLASS 8.1	27279090
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27279090
ECLASS 11.0	27279090
ECLASS 12.0	27279090
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	32151705

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/Safe_Interlocking

	description succincte	type	référence
connecteurs et câbles			
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Câble capteur / actionneur • **Câble:** 15 m, 4 fils, PVC • **Description:** Câble capteur / actionneur, non blindé • **Domaine d'utilisation:** Domaine de produit chimique, zones non sollicitées	YF2A14-150VB3X-LEAX	2096237
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Câble capteur / actionneur • **Câble:** 20 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Câble capteur / actionneur, non blindé • **Domaine d'utilisation:** Zones non sollicitées, Domaine de l'huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble	YF2A18-200UA5X-LEAX	2095680
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A • **Câble:** 5 m • **Description:** Blindé	Câble de connexion	2094427

Fiche technique en ligne

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.