



DATABLAD

MLG05W-0G00N12501

MLG-2 WebChecker
Automationslysgitre

SICK

Sensor Intelligence



Billeder kan afvige

AUTOMATIONSLYSGITRE

MLG05W-OG00N12501

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
MLG05W-OG00N12501	1117488

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/MLG-2_WebChecker



OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Enhedsudførelse	Styring af banekanterne
Sensorprincip	Sender/modtager
Mindste objektlængde	4 mm ¹⁾
Stråleafstand	5 mm
Opløsning	≥ 0,01 mm
Cyklustid	32 µs pr. lysstråle
Gentagelsesnøjagtighed	6 µm ²⁾
Præcision	± 0,3 mm ³⁾
Synkroniseringsmåde	Ledning
Antal stråler	480
Samlet målefeltbredde	2.395 mm
Målefeltbredde, detaljer	
Målefeltbredde (tilslutningsside)	2.395 mm
Blind zone (midterste område)	0 mm
Målefeltbredde (hovetside)	0 mm
Software features (default)	
Q ₁	Generelt om alarm
Anvendelse	Standard-modus
Indeholdt i leveringen	1 × sender 1 × modtager 1 x Feltbusmodul
Artikelnummer enkeltkomponenter	2119010 MLGR05W-OG00F10201, 2119011 MLGT05W-OG00F10201

¹⁾ Se grafik: Definition af position.
²⁾ 1 sigma, 0 % objekttransmission (intern sensorværdi).
³⁾ Typisk 0,1 mm. Til uigennemsigtige objekter og præcis justering af sender/modtager.

MEKANIK/ELEKTRICITET

Lyskilde	LED, Infrarødt lys
Bølgelængde	850 nm
Forsyningsspænding U_v	DC 19,2 V ... 28,8 V ¹⁾
Strømforbrug sender	79 mA ²⁾
Strømforbrug modtager	216 mA ²⁾
Strømforbrug feltbusmodul	115 mA
Rippel	< 5 V _{ss}
Udgangsstrøm I_{max}	100 mA
Udgangsbelastning, kapacitiv	100 nF
Udgangsbelastning, induktiv	1 H
Initialiseringstid	< 1 s
Transistorudgang	Modtakt: PNP/NPN
Dimensioner (l x h x b)	34 mm x 2.479,4 mm x 30,6 mm
Tilslutningsmåde	Stik, M12, 5-polet, 0,22 m Stik M12, 12-polet, 0,27 m
Husets materiale	Aluminium
Display	LED
Kapslingsklasse	IP65, IP67 ³⁾
Beskyttelseskredsløb	Polsikrede U_v -tilslutninger Udgang Q er kortslutningssikret Støjimpulsundertrykkelse
Beskyttelsesklasse	III
Vægt	5,059 kg
Forrude	PMMA
Option	Ingen
UL-file-nr.	NRKH.E181493

¹⁾ Uden belastning.²⁾ Uden belastning ved 24 V.³⁾ Udendørs drift kun med eksternt beskyttelseshus.**YDELSE**

Maksimal rækkevidde	3,5 m ¹⁾
Minimal rækkevidde	≥ 0,2 m
Driftsområde	2,5 m
Reaktionstid	95,8 ms ²⁾

¹⁾ Ingen reserve til miljøpåvirkninger og diodens ældning.²⁾ Med ohmsk belastning.**GRÆNSEFLADER**

PROFINET	✓
Digital udgang	Q _i
Antal	1

OMGIVELSESDATA


Chokmodstand	Permanentchoks 10 g, 16 ms, 1.000 choks Enkeltchoks 15 g, 11 ms, 3 pr. aksel
--------------	---

Vibrationsmodstand	Sinusformede svingninger 10-150 Hz 5 g
Ufølsom for fremmedlys	100.000 lx
Omgivelsestemperatur, drift	-30 °C ... +55 °C
Omgivelsestemperatur, lager	-40 °C ... +70 °C

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Profinet certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓


MÅLTEGNING



Dimensioner i mm


- ① første lysstråle
- ② sidste lysstråle
- ③ målefeltbredde i alt (se tekniske data)
- ④ Stråleafstand
- ⑤ optisk akse
- ⑥ statusvisning: LED'er grøn, gul, rød
- ⑦ Tilslutning

MÅLTEGNING PROFINET, ETHERCAT®, ETHERNET/IP




Dimensioner i mm
① låseskrue M4, drejningsmoment 0,5 Nm
② til gevindbolt M4, drejningsmoment 0,5 Nm

TILSLUTNINGSMÅDE OG -DIAGRAM MLG-2 WEBCHECKER




① Connection to fieldbus module

TILSLUTNINGSBELÆGNING ETHERNET




- ① forbindelseskabel sender (2096010)
- ② T-stykke
- ③ tilslutningskabel (2096240)
- ④ tilslutning modtager "DEVICE"
- ⑤ forbindelseskabel "POWER" (2096010)
- ⑥ Ethernet forbindelseskabel "BUS IN, BUS OUT"
- ⑦ Ethernet forbindelseskabel "CONFIG"

JUSTERINGSMULIGHEDER




① statusvisning: LED'er grøn, gul, rød

TILSLUTNINGSSKEMA T-STYKKE



PRODUKTDEFINITION



- ① Driftsområde
- ② samlet målefeltbredde
- ③ målefeltbredde (hovetside)
- ④ Blind zone (midterste område)
- ⑤ målefeltbredde (tilslutningsside)
- ⑥ Sender
- ⑦ Modtager
- ⑧ Stråleafstand
- ⑨ mindste objektlængde

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseksemples og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/1117488



OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.