
Технический паспорт изделия




HISIC450-P250

HISIC450

ДЕТЕКТОРЫ ПРЕВЫШЕНИЯ ВЫСОТЫ

SICK
Sensor Intelligence.



Информация для заказа

Тип	Артикул
HISIC450-P250	1041348

При выборе необходимой конфигурации устройства поддержку оказывают наши региональные дилеры.

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/HISIC450

Подробные технические данные

Технические характеристики

Описание	Детекторы превышения высоты с подогревом лицевой панели
Измеряемые величины	Превышение
Принципы измерения	Двойное световой барьер
Измерительное расстояние	≤ 100 m При измерении под открытым небом
Время настройки	≤ 500 µs
Температура окружающей среды	–25 °C ... +55 °C
Электробезопасность	CE
Класс защиты	IP67
Цифровые выходы	1 PNP-выход: 200 mA Защищено от короткого замыкания
Размеры (Ш x В x Г)	60 mm x 126 mm x 105 mm
Источник питания	
Напряжение	10 V DC ... 60 V DC, ± 10 % Соединения с защитой от неправильной полярности
Потребление тока	≤ 250 mA
Встроенные компоненты	2 x передатчика 2 x приёмника 4 x держатель шарового шарнира, нержавеющая сталь 1.4581 4 x погодозащитных кожуха, нержавеющая сталь 1.4571, с порошковым покрытием

Классификации


ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902
ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	46171620

Габаритный чертеж (Размеры, мм)

Приемопередатчик HISIC450



ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com