



SLG50S-010FAKB1K01

FlexChain

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СВЕТОВЫЕ ЗАВЕСЫ

SICK
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала

информация для заказа

тип	артикул
SLG50S-010FAKB1K01	1108003

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/FlexChain

подробные технические данные

Характеристики

Исполнение устройства	FlexChain Guest
Принцип работы датчика	Передачик/приемник Система световых завес
Минимальный размер детектируемого объекта (MDO)	55 mm
Расстояние между лучами	50 mm
Оптический выход света	Flat
Количество лучей	2
Высота контроля	100 mm

Механика/электроника

ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ	Инфракрасный свет
Длина волны	850 nm
Напряжение питания U_V	Через FlexChain (Host)
Выходная нагрузка, ёмкостная	100 nF
Выходная нагрузка, индуктивная	1 H
Время инициализации	1 s
Размеры (Ш x В x Г)	11,8 mm x 99,2 mm x 24,1 mm
Вид подключения	Кабель с разъемом M8, 4-конт., 1,5 m Кабель с розеткой M8, 4-контактный
Дисплей	LED
Синхронизация	Через FlexChain (Host)
Тип защиты	IP65, IP67 ¹⁾
Схемы защиты	U_V -подключения с защитой от переполюсовки Подавление импульсных помех Выходы с защитой от короткого замыкания
Класс защиты	III

¹⁾ Эксплуатация на открытом воздухе только с внешним защитным корпусом.

Вес	153 g
Лицевая панель	PMMA

¹⁾ Эксплуатация на открытом воздухе только с внешним защитным корпусом.

Производительность

Максимальная дальность сканирования	6 m
Минимальная дальность сканирования	≥ 0 m
Дистанция работы	4 m
Время сканирования	0,3 ms

Данные окружающей среды

Ударопрочность	10 g, 16 ms, DIN EN 60068-2-27
Виброустойчивость	10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6
ЭМС	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Нечувствительность ко внешним источникам света	Непрямой: 50.000 lx ¹⁾
Диапазон температур при работе	-25 °C ... +55 °C
Диапазон температур при хранении	-25 °C ... +70 °C

¹⁾ Солнечный свет.

Классификации


ECLASS 5.0	27270910
ECLASS 5.1.4	27270910
ECLASS 6.0	27270910
ECLASS 6.2	27270910
ECLASS 7.0	27270910
ECLASS 8.0	27270910
ECLASS 8.1	27270910
ECLASS 9.0	27270910
ECLASS 10.0	27270910
ECLASS 11.0	27270910
ECLASS 12.0	27270910
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
UNSPSC 16.0901	39121528

Размеры в мм (дюймах)		
SLGxxx-05 0xxxxxxx	475 (18.7)	499,2 (19.65)
SLGxxx-06 0xxxxxxx	576 (22.68)	599,2 (23.6)
SLGxxx-07 0xxxxxxx	676 (26.61)	699,2 (27.53)
SLGxxx-08 0xxxxxxx	776 (30.55)	799,2 (31.46)
SLGxxx-09 0xxxxxxx	875 (34.45)	899,2 (35.4)
SLGxxx-100xxxxxxx	975 (38.39)	999,2 (39.34)
SLGxxx-120xxxxxxx	1.175 (46.26)	1.199,2 (47.21)
SLGxxx-140xxxxxxx	1.374 (54,09)	1.399,2 (55.09)
-	-	-
-	Расстояние: край корпуса – первый луч	-
-	B¹⁾	-
SLG10x-xxxxxxxxxx	4,6 (0.18)	-
SLG25x-xxxxxxxxxx	19,6 (0.77)	-
SLG50x-xxxxxxxxxx	44,6 (1.76)	-
¹⁾ Для высоты контроля менее 700 мм данный размер отличается от указанных здесь размеров на значение до 1 мм.	-	-
-	Длина кабеля	-
-	C	-
SLGxxx-xxxxxxAxxxx	500 (19.69)	-
SLGxxx-xxxxxxBxxxx	1.500 (59.06)	-


Тип и схема подключения



①





②



① Разъем M8, 4-конт.

② Кабель с розеткой M8, 4-контактный



Инструкции по монтажу Slim & Flat



- ① Modell Slim = световое отверстие на узкой стороне
- ② Modell Flat = световое отверстие на широкой стороне

рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/FlexChain

	Краткое описание	тип	артикул
Система крепления			
	<ul style="list-style-type: none">• Описание: Крепёжный захват для высокоавтоматизированных световых завес для задач переключения, SLG-2• Единица упаковки: 4 шт.	BEF-SLG2-SET1	2111623
	<ul style="list-style-type: none">• Описание: Боковое крепление для высокоавтоматизированных световых завес для задач переключения, SLG-2• Единица упаковки: 4 шт.	BEF-NUT-SLG2	2111624

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com