SICK.COM



DATABLAD

RZT7-03ZRS-KP0

RZT7
Cylindersensorer

SICK Sensor Intelligence



CYLINDERSENSORER

RZT7-03ZRS-KP0

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
RZT7-03ZRS-KP0	1070847

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/RZT7

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Cylinderform	T-spår
Cylinderform med adapter	Profilstångcylinder Dragstångscylinder Rundcylinder Cylinder med dovetailpår SMC-skena CDQ2 SMC-skena ECDQ2
Husets längd	29,5 mm
Kopplingsutgång	Reed
Kopplingsfrekvens	400 Hz
Utgångsfunktion	NO
Elektriskt utförande	AC/DC 3-ledare
IP-klassning	IP65 [1] IP67

[1] Enligt EN 60529.

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Matningsspänning	5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Spänningsbortfall	≤ 0,1 V [1]
Kontinuerlig ström I_a	≤ 500 mA [2] ≤ 300 mA [3]
Kopplingseffekt	≤ 6 W

[1] Gäller för kabellängder på upp till 0,3 m.

[2] DC.

[3] AC.

[4] Avstånd som tillryggaläggs av givarmagneten medan sensorn avger en kopplingssignal.

[5] Matningsspänning U_B och omgivningstemperatur Ta konstanta.

Skyddsklass	III
Responskänslighet typ.	3 mT
Gränsställare typ.	10 mm [4]
Reproducerbarhet	≤ 0,1 mT [5]
Polaritetsskyddad	Ja
LED kopplingsstatus	Ja
Teach-in	Nej
Omgivningstemperatur, drift	–30 °C ... +80 °C
Stöt och vibrationstålighet	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
EMC	Enligt EN 60947-5-2
Anslutningstyp	Kabel med kontakt M8, 3-polig, lämpligt för kabelpaket, 0,3 m
Anslutningstyp detalj	
Ledartvärsnitt	0,14 mm²
Kabeldiameter	Ø 2,9 mm
Böjradie	Vid fast dragning > 8 x kabeldiameter I rörligt tillstånd > 12 x kabeldiameter
Kabelutgång	Rak
Material	
Hölje	Plast, Grilamid LVX-65H SST
Kabel	PUR
UL-File-Nr.	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

[1] Gäller för kabellängder på upp till 0,3 m.

[2] DC.

[3] AC.

[4] Avstånd som tillryggaläggs av givarmagneten medan sensorn avger en kopplingssignal.

[5] Matningsspänning U_B och omgivningstemperatur Ta konstanta.

SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR


$MTTF_D$	41.230 år
DC_{avg}	0 %
T_M (användningstid)	20 år
B_{10D}	10.000.000 Kopplingscykler [1]

[1] Endast för enheter med elektromekaniska komponenter. I detta fall måste $MTTF_D$-värdet för hela enheten beräknas från det angivna B_{10D}-värdet, antalet kopplingscykler och det angivna $MTTF_D$-värdet.


CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓


MONTERINGSINFORMATION



ANSLUTNINGSSCHEMA CD-036




FUNKTIONSPRINCIP GRÄNSSTÄLLARE



Obs: Sensorhus kan variera: Illustrationen motsvarar utgångsfunktionen ”NO-kontakt”; gränsställare = brytpunktsbredd + hysteres

① position sensorelement
② Kopplingspunktens bredd
③ hysteres
④ Magnetens rörelseriktning

MÅTTRITNING KABEL MED STICKKONTAKT M8



Mått i mm
① Anslutning
② position sensorelement
③ Indikeringslysdiod
④ monteringsskruv NV 2,5
⑤ hållarlameller

Artikel nr	Typ	L	Antal ledare	Matningsspänning
1070855	RZT7-03ZUS-KP0	300 mm	2	5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
1070847	RZT7-03ZRS-KP0	300 mm	3	5 V AC/DC ... 30 V AC/DC

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1070847

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence