



CDM410-0001

CDM

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала



## информация для заказа

тип	артикул
CDM410-0001	1025361

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/CDM](http://www.sick.com/CDM)

## подробные технические данные

### Характеристики

<b>Краткое описание</b>	Соединительный модуль для CLV41x
<b>Поддерживаемые изделия</b>	CLV41x
<b>Поддержка модуля имитации (СМС)</b>	Нет
<b>Поддержка модуля дисплея (СМД)</b>	Нет
<b>Поддержка модуля питания (СМР)</b>	Да
<b>Поддержка модуля промышленной сети (СМФ)</b>	Нет

### Механика/электроника

<b>Потребляемая мощность</b>	Потребляемая мощность датчика + 0,5 Вт
<b>Корпус</b>	Polycarbonat
<b>Тип защиты</b>	IP65 (DIN 40 050) <sup>1)</sup>
<b>Класс защиты</b>	III
<b>Вес</b>	800 g
<b>Размеры (Д x Ш x В)</b>	192 mm x 167 mm x 70 mm
<b>Подключение сканера</b>	15-конт. гнездовой разъем D-Sub-HD
<b>Сервисный разъем</b>	9-конт. штекер D-Sub (внутренний)

<sup>1)</sup> При использовании стандартного соединительного кабеля сканера SICK.

### Интерфейсы

<b>Последовательный</b>	✓ , RS-232, RS-422, RS-485
Примечание	В зависимости от подключенного датчика
<b>Цифровые входы</b>	В зависимости от подключенного датчика
<b>Цифровые выходы</b>	В зависимости от подключенного датчика
<b>Оптическая индикация</b>	5 LED
<b>Конфигурационное ПО</b>	SOPAS ET

### Данные окружающей среды

<b>Диапазон рабочих температур</b>	0 °C ... +40 °C
------------------------------------	-----------------

Температура хранения	-20 °C ... +70 °C
Допустимая относительная влажность воздуха	± 90 %, без образования конденсата

#### Общие указания

Фаза жизненного цикла	Отменен
-----------------------	---------

#### Сертификаты


4Dpro	✓
-------	---

#### Классификации

ECLASS 5.0	27242208
ECLASS 5.1.4	27242608
ECLASS 6.0	27242608
ECLASS 6.2	27242608
ECLASS 7.0	27242608
ECLASS 8.0	27242608
ECLASS 8.1	27242608
ECLASS 9.0	27242608
ECLASS 10.0	27242608
ECLASS 11.0	27242608
ECLASS 12.0	27242608
ETIM 5.0	EC001604
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
UNSPSC 16.0901	32151705

### рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/CDM](http://www.sick.com/CDM)

	Краткое описание	тип	артикул
разъемы и кабели			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вид разъема, конец А: Разъем "мама", D-Sub, 9-контактный, прямой</li> <li>• Вид разъема, конец В: Разъем "мама", D-Sub, 9-контактный, прямой</li> <li>• Тип сигнала: Последовательный</li> <li>• Кабель: 3 м</li> <li>• Описание: Последовательный, без экрана</li> <li>• Примечание: Для соединения с ПК</li> </ul>	YFHDA9-030XXXFHDA9	2103279

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)