
SICK.COM




데이터시트

WSE16P-39112100ZZZ

W16
광전 센서

SICK
Sensor Intelligence



그림은 실물과 다를 수 있음

광전 센서

WSE16P-39112100ZZZ

주문 정보

모델	부품 번호
WSE16P-39112100ZZZ	1102908

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/W16

자세한 기술 데이터

특징

작동 원리	투과형 빔 광전 센서
스위칭 거리	
최소 스위칭 거리	0 m
최대 스위칭 거리	45 m
수신기와 송신기 간 최대 거리 범위(운영 예비력 1)	0 m ... 45 m
수신기와 송신기 간 권장 거리 범위(운영 예비력 2)	0 m ... 30 m
최고의 성능을 위한 권장 스위칭 거리 범위	0 m ... 30 m
송신 빔	
광원	PinPoint LED
빛의 유형	가시 적색광
광점 형태	점 모양
광점 크기(거리)	Ø 90 mm (8 m)
표준화된 송신축을 중심으로 송신 광선의 최대 산란(편각)	< +/- 1.0°(T_U = +23°C에서)
LED 특성	
인용 규격	EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, 변경됨
LED 위험군 표시	그룹 없음
파장	635 nm
평균 수명	T_U = +25°C에서 100,000h
설정	
케이블/핀	테스트 입력 활성화용
디스플레이	
파란색 LED	BluePilot: 정렬 보조 수단
초록색 LED	상태 표시기 켜져 있음: Power on
노란색 LED	광 수신 상태 켜져 있음: 물체 없음 꺼져 있음: 물체 있음 점멸: 운영 예비력 1.5 미달
개별 구성품 제품 번호	WSO16P-397ZZ1A0ZZZZ2ZZZZZZZZZ1, 2108601 WEO16P-39112100ZZZZ2ZZZZZZZZZ1, 2108602

안전 기술적 특징

$MTTF_D$	524 연도
DC_{avg}	0%
T_M (사용 시간)	20 연도

전기

공급 전압 U_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
잔류 리플	≤ 5 V_{ss}
사용 범주	DC-12 (EN 60947-5-2 기준에 부합) DC-13 (EN 60947-5-2 기준에 부합)
소비 전류, 송신기	≤ 30 mA, 무부하 상태. U_B = 24V 시 < 50 mA [2]
소비 전류, 수신기	≤ 30 mA, 무부하 상태. U_B = 24V 시 < 50 mA [2]
보호 등급	III
디지털 출력	
개수	2 (상보형)
종류	Push-Pull: PNP/NPN
스위칭	라이트/다크 스위칭
신호 전압 PNP HIGH/LOW	약 U_B-2.5V 0V
신호 전압 NPN HIGH/LOW	약 U_B / < 2.5V
출력 전류 $I_{max.}$	≤ 100 mA
출력부 보호 회로	역극성 보호 과전류 보호 및 단락 보호
반응 시간	≤ 500 µs [3]
반복 정확도(반응 시간)	150 µs
스위칭 주파수	1,000 Hz [4]
핀/와이어 할당, 송신기	
핀 6/회색(GY) 기능	Test to 0V
핀/와이어 할당, 수신기	
핀 4/검은색(BK) 기능	디지털 출력, 라이트 스위칭, 물체 있음 → 출력부 Q_{L1} LOW [5]
핀 5/흰색(WH) 기능	디지털 출력, 다크 스위칭, 물체 있음 → 출력부 $\bar{Q}_{L1}$ HIGH

[1] 한계치.

[2] 10V DC ... 16V DC, 부하 미포함.

[3] 스위칭 모드에서 옴 부하가 있는 경우 신호 전송 시간.

[4] 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.

[5] 이 스위칭 출력을 다른 출력과 연결해서는 안 됨.

기계 요소

디자인	직육면체
치수(가로 x 높이 x 세로)	20 mm x 55.7 mm x 42 mm
연결	Q6 수 커넥터 포함 케이블, 6핀, DC코드, 298 mm
연결 세부 정보	
저온 특성	0°C 미만으로 케이블을 구부리지 마십시오.
도체 단면	0.14 mm²
케이블 직경	Ø 4.8 mm
케이블 길이(L)	270 mm
굽힘 반경	유동 상태의 경우 > 12 x 케이블 직경
굽힘 주기	1,000,000
재질	
하우징	플라스틱, VISTAL®
전면창	플라스틱, PMMA
케이블	플라스틱, PVC

수 커넥터	플라스틱, VISTAL®
무게	약 140 g
고정 나사의 최대 조임 토크	1.3 Nm


주변 정보

보호 등급	IP65 (EN 60529)
작동 주변 온도	–40 °C ... +60 °C
보관 시 주변 온도	–40 °C ... +75 °C
내충격성	50 g, 11 ms (축당 양의 방향 25회 및 음의 방향 25회 충격, X, Y, Z축, 총 150회 충격(EN60068-2-27)) 50 g, 6 ms (축당 양의 방향 5,000회 및 음의 방향 5,000회 충격, X, Y, Z축, 총 30,000회 충격(EN60068-2-27))
내진동성	10 Hz ... 2,000 Hz (진폭 0.5mm/10g, 축당 20스위프, X, Y, Z축, 1옥타브/분, (EN60068-2-6))
습도	35 % ... 95 %, 상대 습도(김 서림 없음)
전자기 적합성(EMC)	EN 60947-5-2
UL 파일 번호	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

인증서


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
ECOLAB certificate	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

표시 및 설정 요소




① 초록색 LED 표시부
② 노란색 LED 표시부
③ 파란색 LED

연결 방식 정육면체 커넥터, 6핀





① 송신기
② 수신기

결선도 CD-075





① 송신기
② 수신기


진리값 표 PUSH-PULL: PNP/NPN - 다크 스위칭 Q̄

	Dark switching Q̄ (normally open (upper switch), normally closed (lower switch))	
	Object not present ➜ Output LOW	Object present ➜ Output HIGH
Light receive	✓	✗
Light receive indicator	☀	✗
Load resistance to L+	⚠	✗
Load resistance to M	✗	⚠
		


진리값 표 PUSH-PULL: PNP/NPN - 라이트 스위칭 Q

	Light switching Q (normally closed (upper switch), normally open (lower switch))	
	Object not present ➜ Output HIGH	Object present ➜ Output LOW
Light receive	✓	✗
Light receive indicator	●	✗
Load resistance to L+	✗	⚠
Load resistance to M	⚠	✗
		

특성 곡선 WSE16P-XXXXX1XX, WSE16I-XXXXX1XX




광점 크기 가시 적색광



WSE16P-xxxxx1xx



스위칭 거리 다이어그램 WSE16P-XXXXX1XX, WSE16I-XXXXX1XX




A	최소 스위칭 거리(m)
B	최대 스위칭 거리(m)
C	수신기와 송신기 간 최대 거리 범위
D	수신기와 송신기 간 권장 거리 범위

기능 사용 지침

BluePilot: Blue indicator LEDs with double benefits

Easy and quick sensor alignment with the help of the LED indicator All blue LEDs illuminate – optimum alignment – highest possible operating reserve	**WSE through-beam photoelectric sensor alignment** 
Service note A reduction in sensor availability is displayed by a decrease of the blue LEDs. Possible causes: a) insufficient alignment b) contamination of the optical surfaces c) particles in the light beam	

기능 사용 지침



At a sensing range of „**x**“ the photoelectric retro-reflective and through-beam photoelectric sensors have different operating reserves (see blue arrow). The higher the operating reserve factor, the better the sensor can compensate the contamination in the air or in the light beam and on the optical surfaces (front screen, reflector), i.e. the sensor has the maximum availablity, otherwise the sensor switches due to pollution although there is no object in the path of the light beam.

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/1102908

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence