SICK.COM




DATABLAD

MAX48N-12V20K10350

MAX
Magnetostriktive lineære encodere

SICK Sensor Intelligence



Billeder kan afvige

MAGNETOSTRIKTIVE LINEÆRE ENCODERE

MAX48N-12V20K10350

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
MAX48N-12V20K10350	På forespørgsel

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/MAX

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Indeholdt i levering	Tilbehør er ikke indeholdt i leveringen, skal bestilles separat.

SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

$MTTF_D$ (gennemsnitlig varighed, indtil der opstår en farlig driftsafbrydelse)	69 År (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Produktet er et standardprodukt og ikke en sikkerhedskomponent i henhold til Maskindirektivet. Beregning på grundlag af den nominelle belastning af elementerne, gennemsnitlig omgivelsestemperatur på elektronikken 60 °C, indsatshyppighed 8.760 h/a.
Hvert 2. Når et elektronisk element svigter, betragtes det som en risikofyldt afbrydelse.

YDELSE

Opbygning		
	Hus	Ø 48 mm (48f7 – til IN-cylindermontage Ø48H8)
	Udførelse	Kompakt, ledningsføring radial
	Trykrør	Ø10x1,5 mm
	Rørkappe	Flad
Måleområde		
	Position (F.S.)	0 mm ... 350 mm [1]
	Nulzone	30 mm

[1] F.S. = Full Scale (måleområdets slutværdi).

[2] F.S., hydraulikolie ved driftstemperatur.

[3] Stigning i olietemperaturen på 40 °C.

[4] Betinget af den maksimalt tilladte (væske-)temperatur ved O-ringen og den temperaturafhængige signalkvalitet for positionsmagneten.

[5] Under hensyntagen til selvopvarmningen frembragt af den konstante elektriske drift med forsyningsspænding.

Dæmpningszone	30 mm
Præcision	
Opløsning	± 0,1 mm
Linearitet	Min. ± 0,25 mm Maks. ± 1,00 mm (± 0,04 % x F.S.) [2]
Tolerance i nulzonen	≤ ± 1 mm
Tolerance dæmpningszone (F.S.)	≤ ± 1 mm
Temperaturdrift	Min. ± 0,25 mm [3] Maks. ± 0,005 % x F.S. x ΔT [3]
Grænseflader	
Analog/spænding	0,25 V DC ... 4,75 V DC
Tilslutningsmåde	Tilslutningskabel, Uden skærm, 3-ledning
Tilslutningslængde	300 mm
Driftsbetingelser	
Omgivelsestemperatur (væske)	–30 °C ... +95 °C [4]
Driftstemperatur (elektronisk)	–40 °C ... +105 °C [5]
Maksimal luftfugtighed, r.H.	90 % (ingen kondens)
Driftstryk P_N	400 bar
Forsyningsspænding V_S	24 V DC (+8 V DC ... +32 V DC)
Indkoblingstid	< 250 ms
Indkoblingsstrøm	5,0 A / 50 µs
Målehastighed (intern)	2 ms
Transmissionshastighed (cyklustid)	Kontinuerligt analogsignal

[1] F.S. = Full Scale (måleområdets slutværdi).

[2] F.S., hydraulikolie ved driftstemperatur.

[3] Stigning i olietemperaturen på 40 °C.

[4] Betinget af den maksimalt tilladte (væske-)temperatur ved O-ringen og den temperaturafhængige signalkvalitet for positionsmagneten.

[5] Under hensyntagen til selvopvarmningen frembragt af den konstante elektriske drift med forsyningsspænding.

GRÆNSEFLADER

Kommunikationsinterface	
Analog/spænding	0,25 V DC ... 4,75 V DC

ELEKTRISK

Tilslutningsmåde	
Tilslutningsmåde	Tilslutningskabel, Uden skærm, 3-ledning
Elektrisk drift	
Forsyningsspænding V_S	24 V DC (+8 V DC ... +32 V DC)
Rippel	< 1% S-S
Effektforbrug	≤ 1,25 W
Strømforbrug	≤ 50 mA
Indkoblingsstrøm	5,0 A / 50 µs
Lastmodstand	R_L ≥ 10 kΩ
Elektrisk belastning ISO 16750-2: 2012	
Overspændingsbeskyttelse	≤ 36 V på alle poler (60 s) ≤ 48 V på GND (60 s)
Kortslutningsbeskyttelse	≤ 36 V (på alle poler)
Kortslutningssikkerhed	V_S – GND ved hus
Spændingsstyrke	500 V DC, 0 V DC på hus (60 s)
Isolationsmodstand	R_{iso} ≥ 10 MΩ

MEKANIK

Dimensioner	
Hus	Ø 48 mm (48f7 – til IN-cylindermontage Ø48H8)
Trykrør	Ø10x1,5 mm
Rørkappe	Flad
O-ring	Ø40,87 x 3,53 mm
Støttering	Ø48,0 x 42,6 x 1,4 mm
Tilslutningsmåde	
Tilslutningsmåde	Tilslutningskabel, Uden skærm, 3-ledning
Fletledning, diameter	Ø 1,4 mm
Tilslutningslængde	
Tilslutningskabel	300 mm
Materiale	
Hus	Rustfrit stål 1.4305 (AISI 303)
Trykrør	Rustfrit stål 1.4404, AISI 316L
O-ring	NBR 70
Støttering	PTFE
Tilslutningskabel	PUR

OMGIVELSESDATA

Elektromagnetisk kompatibilitet	**EU-direktiv 2014/30**
Generiske standarder	EN 61000-6-3: 2007 / EN 61000-6-2: 2016
Land- og skovbrugsmaskiner	EN ISO 14982: 2009
Entreprenørmaskiner	EN 13309: 2010
Transiente pulser	ISO 13766-1:2018 ISO 7637-2: 2004 [1] ISO 7637-2: 2011 [2] ISO 16750-2012 [3]
ESD (luft- og kontaktafladning)	ISO 61000-4-2: 2009 ISO 10605: 2008
Vibration	
Sinus	20 g (sinus) / 55 ... 2.000 Hz / 3 akser x 24 h (IEC 60068-2-6 Fc: 2008)
Sinus over støj	20 g (r.m.s.) / 10 ... 2.000 Hz / 3 akser x 48 h (IEC 60068-2-64 Fh: 2008)
Bredbåndsstøj	20 g (r.m.s.) / 10 ... 2.000 Hz / 3 akser x 48 h (IEC 60068-2-64 Fh: 2008) [4]
Stød	
Faldtest	1 m højde (IEC 60068-2-31 Ec:2008)
Enkeltstød	3 × 100 g / 11 ms halvsinus, 3 akser (IEC 60068-2-27 Ea: 2010)
Kontinuerlige stød	1.000 × 50 g / 11 ms halvsinus, 3 akser (IEC 60068-2-29 Eb: 1993)
Trykbelastning	
Driftstryk P_N	400 bar
Overbelastningstryk $P_{maks.} = P_N \times 1,2$	480 bar

[1] Transiente impulser vurderet efter EN ISO 14982 / EN 13309.

[2] Transiente impulser på signalledninger vurderet efter ISO 13766-1.

[3] Startprofil, startimpuls, load dump-impuls vurderet efter ISO 13766-1.

[4] Med undtagelse af steder med resonans.

[5] Kontroltryk og husets kontaktflade (ringflade) i cylinderbunden skal overholdes. Se betjeningsvejledning 8021472.

[6] Fordi O-ringen opbevares tørt, mens den ikke er indbygget tilstand (ingen befugtning på grund af olie).

[7] R. H. 55%.

[8] Betinget af den maksimalt tilladte (væske-)temperatur ved O-ringen og den temperaturafhængige signalkvalitet for positionsmagneten.

[9] Under hensyntagen til selvopvarmningen frembragt af den konstante elektriske drift med forsyningsspænding.

[10] I ikke-tilsluttet tilstand.

Testtryk $P_{stat} = P_N$ x 1,5	600 bar [5]
Klimatiske belastninger: ISO 16750-4: 2010	
Opbevaring	–20 °C +65 °C [6] [7]
Omgivelsestemperatur (væske)	–30 °C ... +95 °C [8]
Driftstemperatur (elektronisk)	–40 °C ... +105 °C [9]
Maksimal luftfugtighed, r.H.	90 % (ingen kondens)
Temperatur-cyklusser	100 cyklusser: –30 °C ... +95 °C IEC 60068-2-14 Na: 2009
Temperaturændring	TK ≤ ± 0,01 %*F.S./°C IEC 60068-2-14 Nb: 2009
Temperaturchok	IEC 60068-2-14 Nc: 2009
Miljømæssige forhold: ISO 16750-4: 2010	
Salznebel	240 h, 35 °C (IEC 60068-2-52 Kb: 2018)
Luftfugtighed	90 % (ingen kondens)
Kapslingsklasse	
Hus	IP67 (EN 60529: 2014) [10]
Tilslutningskabel	IP67 (EN 60529) [10]

[1] Transiente impulser vurderet efter EN ISO 14982 / EN 13309.

[2] Transiente impulser på signalledninger vurderet efter ISO 13766-1.

[3] Startprofil, startimpuls, load dump-impuls vurderet efter ISO 13766-1.

[4] Med undtagelse af steder med resonans.

[5] Kontroltryk og husets kontaktflade (ringflade) i cylinderbunden skal overholdes. Se betjeningsvejledning 8021472.

[6] Fordi O-ringen opbevares tørt, mens den ikke er indbygget tilstand (ingen befugtning på grund af olie).


[7] R. H. 55%.

[8] Betinget af den maksimalt tilladte (væske-)temperatur ved O-ringen og den temperaturafhængige signalkvalitet for positionsmagneten.

[9] Under hensyntagen til selvopvarmningen frembragt af den konstante elektriske drift med forsyningsspænding.


[10] I ikke-tilsluttet tilstand.

MÅLTEGNING MAX48




Dimensioner i mm
① måleområde F.S.
② dæmpningszone
③ Indbygningslængde
④ Elektrisk tilslutning
⑤ Positionsmagnet

MÅLTEGNING LEDNING, 3-LEDNING




Dimensioner i mm
① ledningslængde (ifølge typenøgle)

INSTALLATION AF POSITIONSMAGNETEN




Dimensioner i mm
① akselfjeder
② Positionsmagnet
③ låsering
④ stempel

INDBYGNINGSSPECIFIKATIONER INDBYGNINGSPLADS TIL CYLINDER



Oplysninger i betjeningsvejledningen skal overholdes (d: 32 ≤ d1 ≤ 40).
① Måleområde
② dæmpningszone
③ Tilslutning af hydraulik

TILSLUTNINGSSKEMA



tilslutningsskema
① Chassis GND
② Kabelafskærmning (valgfri)

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/MAX

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence