

Conversie lijst **SICK IML** familie

Laatste orderdatum IML: 31-05-2020

Laatste leverdatum IML: 15-07-2020

Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw toepassing

Artikelnummer oud	Artikelnummer nieuw	Type	Draad maat	Tast afstand	T-Bereik	Behuizing materiaal	Behuizing lengte	Behuizing schroefdraad	Reductie factor				Installatie tekening in mm					
									Roestvast staal (V2A, 304)	Aluminium (Al)	Koper (Cu)	Messing (Br)	A	B	C	D	E	F
6028074		IM08-03BNS-ZW1	M08	3 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	45 mm	45 mm	0.72	0.33	0.27	0.41	2	8	8	9	1	30
Alternatief 1	1074009	IME08-03BNSZW2K	M08	3 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	43 mm	25 mm	0.75	0.46	0.42	0.56	3	20	8	9	1	30
Alternatief 2	1074044	IME08-03BNSZW2S	M08	3 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	52 mm	34 mm	0.75	0.46	0.42	0.56	3	20	8	9	1	30
6025574		IM08-03BPS-ZT1	M08	3 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	60 mm	45.5 mm	0.72	0.33	0.27	0.41	2	8	8	9	1	30
Alternatief 1	1073457	IME08-03BPSZT0S	M08	3 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	50 mm	34 mm	0.75	0.46	0.42	0.56	3	20	8	9	1	30
Alternatief 2	1074037	IME08-03BPSZT0K	M08	3 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	41 mm	25 mm	0.75	0.46	0.42	0.56	3	20	8	9	1	30
6027505		IM08-03BPS-ZW1	M08	3 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	45 mm	45 mm	0.72	0.33	0.27	0.41	2	8	8	9	1	30
Alternatief 1	1074007	IME08-03BPSZW2K	M08	3 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	43 mm	25 mm	0.75	0.46	0.42	0.56	3	20	8	9	1	30
Alternatief 2	1074042	IME08-03BPSZW2S	M08	3 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	52 mm	34 mm	0.75	0.46	0.42	0.56	3	20	8	9	1	30
6027507		IM08-06NNS-ZW1	M08	6 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	45 mm	41 mm	0.77	0.47	0.44	0.55	8	20	8	18	8	60
Alternatief 1	1071198	IME08-06NNSZW2K	M08	6 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	43 mm	25 mm	0.68	0.45	0.39	0.49	16	30	8	18	10	60
Alternatief 2	1071206	IME08-06NNSZW2S	M08	6 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	52 mm	34 mm	0.68	0.45	0.39	0.49	16	30	8	18	10	60
6027508		IM08-06NPS-ZT1	M08	6 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	60 mm	41.5 mm	0.77	0.47	0.44	0.55	8	20	8	18	8	60
Alternatief 1	1071208	IME08-06NPSZT0S	M08	6 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	50 mm	30 mm	0.68	0.45	0.39	0.49	16	30	8	18	10	60
Alternatief 2	1071200	IME08-06NPSZT0K	M08	6 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	41 mm	21 mm	0.68	0.45	0.39	0.49	16	30	8	18	10	60
6027506		IM08-06NPS-ZW1	M08	6 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	45 mm	41 mm	0.77	0.47	0.44	0.55	8	20	8	18	8	60
Alternatief 1	1071195	IME08-06NPSZW2K	M08	6 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	43 mm	25 mm	0.68	0.45	0.39	0.49	16	30	8	18	10	60
Alternatief 2	1071204	IME08-06NPSZW2S	M08	6 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	52 mm	34 mm	0.68	0.45	0.39	0.49	16	30	8	18	10	60
6030524		IM12-06BNS-ZC1	M12	6 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	60 mm	37 mm	0.7	0.3	0.25	0.4	6	18	12	18	2	60
Alternatief 1	1071228	IME12-06BNSZC0S	M12	6 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	65 mm	48 mm	0.75	0.52	0.45	0.54	6	25	12	18	2	60
Alternatief 2	1071220	IME12-06BNSZC0K	M12	6 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	46 mm	29 mm	0.75	0.52	0.45	0.54	6	25	12	18	2	60
6027510		IM12-06BPO-ZW1	M12	6 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	50 mm	50 mm	0.7	0.3	0.25	0.4	6	18	12	18	2	60
Alternatief 1	1071215	ME12-06BPOZW2K	M12	6 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	44 mm	29 mm	0.75	0.52	0.45	0.54	6	25	12	18	2	60
Alternatief 2	1071223	IME12-06BPOZW2S	M12	6 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	63 mm	48 mm	0.75	0.52	0.45	0.54	6	25	12	18	2	60
6027511		IM12-06BPS-ZC1	M12	6 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	60 mm	37 mm	0.7	0.3	0.25	0.4	6	18	12	18	2	60
Alternatief 1	1071226	IME12-06BPSZC0S	M12	6 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	65 mm	48 mm	0.75	0.52	0.45	0.54	6	25	12	18	2	60
Alternatief 2	1071218	IME12-06BPSZC0K	M12	6 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	46 mm	29 mm	0.75	0.52	0.45	0.54	6	25	12	18	2	60
6027509		IM12-06BPS-ZW1	M12	6 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	50 mm	50 mm	0.7	0.3	0.25	0.4	6	18	12	18	2	60
Alternatief 1	1071214	ME12-06BPSZW2K	M12	6 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	44 mm	29 mm	0.75	0.52	0.45	0.54	6	25	12	18	2	60
Alternatief 2	1071222	IME12-06BPSZW2S	M12	6 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	63 mm	48 mm	0.75	0.52	0.45	0.54	6	25	12	18	2	60
6027513		IM12-10NNS-ZW1	M12	10 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	52 mm	44 mm	0.77	0.49	0.45	0.56	10	30	12	30	13	100
Alternatief 1	1071236	IME12-10NNSZW2K	M12	10 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	44 mm	24 mm	0.68	0.47	0.42	0.5	15	45	12	30	13	100
Alternatief 2	1071240	IME12-10NNSZW2S	M12	10 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	63 mm	43 mm	0.68	0.47	0.42	0.5	15	45	12	30	13	100
6027514		IM12-10NPS-ZC1	M12	10 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	60 mm	35 mm	0.77	0.49	0.45	0.56	10	30	12	30	13	100
Alternatief 1	1071242	IME12-10NPSZC0S	M12	10 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	65 mm	43 mm	0.68	0.47	0.42	0.5	15	45	12	30	13	100
Alternatief 2	1071234	IME12-10NPSZC0K	M12	10 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	46 mm	24 mm	0.68	0.47	0.42	0.5	15	45	12	30	13	100

Conversielijst SICK IML familie

Laatste orderdatum IML: 31-05-2020

Laatste leverdatum IML: 15-07-2020

Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw toepassing

Artikelnummer oud	Artikelnummer nieuw	Type	Draad maat	Tast afstand	T-Bereik	Behuizing materiaal	Behuizing lengte	Behuizing schroefdraad	Reductie factor				Installatie tekening in mm					
									Roestvast staal (V2A, 304)	Aluminium (Al)	Koper (Cu)	Messing (Br)	A	B	C	D	E	F
6027512		IM12-10NPS-ZW1	M12	10 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	52 mm	44 mm	0.77	0.49	0.45	0.56	10	30	12	30	13	100
Alternatief 1	1071230	IME12-10NPSZW2K	M12	10 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	44 mm	24 mm	0.68	0.47	0.42	0.5	15	45	12	30	13	100
Alternatief 2	1071238	IME12-10NPSZW2S	M12	10 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	63 mm	43 mm	0.68	0.47	0.42	0.5	15	45	12	30	13	100
6027516		IM18-12BNS-ZW1	M18	12 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	50 mm	50 mm	0.63	0.26	0.2	0.33	9	26	18	36	4	120
Alternatief 1	1071254	IME18-12BNSZC0K	M18	12 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	50 mm	33 mm	0.78	0.43	0.35	0.47	13.5	35	18	36	4	120
Alternatief 2	1071262	IME18-12BNSZC0S	M18	12 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	69 mm	52 mm	0.78	0.43	0.35	0.47	13.5	35	18	36	4	120
6027517		IM18-12BPS-ZC1	M18	12 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	63.5 mm	42 mm	0.63	0.26	0.2	0.33	9	26	18	36	4	120
Alternatief 1	1071260	IME18-12BPSZC0S	M18	12 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	69 mm	52 mm	0.78	0.43	0.35	0.47	13.5	35	18	36	4	120
Alternatief 2	1071252	IME18-12BPSZC0K	M18	12 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	50 mm	33 mm	0.78	0.43	0.35	0.47	13.5	35	18	36	4	120
6025569		IM18-12BPS-ZCK	M18	12 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	48.5 mm	32 mm	0.63	0.26	0.2	0.33	9	26	18	36	4	120
Alternatief 1	1071252	IME18-12BPSZC0K	M18	12 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	50 mm	33 mm	0.78	0.43	0.35	0.47	13.5	35	18	36	4	120
Alternatief 2	1071260	IME18-12BPSZC0S	M18	12 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	69 mm	52 mm	0.78	0.43	0.35	0.47	13.5	35	18	36	4	120
6027515		IM18-12BPS-ZW1	M18	12 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	50 mm	50 mm	0.63	0.26	0.2	0.33	9	26	18	36	4	120
Alternatief 1	1071246	IME18-12BPSZW2K	M18	12 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	48 mm	33 mm	0.78	0.43	0.35	0.47	13.5	35	18	36	4	120
Alternatief 2	1071256	IME18-12BPSZW2S	M18	12 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	67 mm	52 mm	0.78	0.43	0.35	0.47	13.5	35	18	36	4	120
6041997		IM18-20NNS-ZC1	M18	20 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	63.5 mm	32 mm	0.66	0.4	0.35	0.45	21	60	18	60	20	200
Alternatief 1	1071279	IME18-20NNSZC0S	M18	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	69 mm	42 mm	0.78	0.43	0.37	0.4	30	86	18	60	20	200
Alternatief 2	1071271	IME18-20NNSZC0K	M18	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	50 mm	23 mm	0.78	0.43	0.37	0.4	30	86	18	60	20	200
6028093		IM18-20NNS-ZW1	M18	20 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	50 mm	40 mm	0.66	0.4	0.35	0.45	21	60	18	60	20	200
Alternatief 1	1071267	IME18-20NNSZW2K	M18	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	48 mm	23 mm	0.78	0.43	0.37	0.4	30	86	18	60	20	200
Alternatief 2	1071275	IME18-20NNSZW2S	M18	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	67 mm	42 mm	0.78	0.43	0.37	0.4	30	86	18	60	20	200
6027519		IM18-20NPS-ZC1	M18	20 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	63.5 mm	32 mm	0.66	0.4	0.35	0.45	21	60	18	60	20	200
Alternatief 1	1071277	IME18-20NPSZC0S	M18	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	69 mm	42 mm	0.78	0.43	0.37	0.4	30	86	18	60	20	200
Alternatief 2	1071269	IME18-20NPSZC0K	M18	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	50 mm	23 mm	0.78	0.43	0.37	0.4	30	86	18	60	20	200
6027518		IM18-20NPS-ZW1	M18	20 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	50 mm	40 mm	0.66	0.4	0.35	0.45	21	60	18	60	20	200
Alternatief 1	1071264	IME18-20NPSZW2K	M18	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	48 mm	23 mm	0.78	0.43	0.37	0.4	30	86	18	60	20	200
Alternatief 2	1071273	IME18-20NPSZW2S	M18	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	67 mm	42 mm	0.78	0.43	0.37	0.4	30	86	18	60	20	200
6035726		IM18-20NPS-ZWB	M18	20 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	50 mm	40 mm	0.66	0.4	0.35	0.45	21	60	18	60	20	200
Alternatief	1101098	IME18-20NPSZW5K	M18	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	48 mm	23 mm	0.78	0.43	0.37	0.4	30	86	18	60	20	200
6033033		IM30-22BNS-ZC1	M30	22 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	73.5 mm	52 mm	0.66	0.4	0.35	0.45	22	50	30	66	6	220
Alternatief 1	1071295	IME30-20BNSZC0S	M30	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	71 mm	54 mm	0.78	0.35	0.27	0.38	33	80	30	60	6	200
Alternatief 2	1071287	IME30-20BNSZC0K	M30	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	52 mm	35 mm	0.78	0.35	0.27	0.38	33	80	30	60	6	200

Conversie lijst SICK IML familie

Laatste orderdatum IML: 31-05-2020

Laatste leverdatum IML: 15-07-2020

Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw toepassing

Artikelnummer oud	Artikelnummer nieuw	Type	Draad maat	Tast afstand	T-Bereik	Behuizing materiaal	Behuizing lengte	Behuizing schroefdraad	Reductie factor				Installatie tekening in mm					
									Roestvast staal (V2A, 304)	Aluminium (Al)	Koper (Cu)	Messing (Br)	A	B	C	D	E	F
6027520		IM30-22BNS-ZW1	M30	22 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	73.5 mm	52 mm	0.66	0.4	0.35	0.45	22	50	30	66	6	220
Alternatief 1	1071291	IME30-20BNSZW2S	M30	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	70 mm	54 mm	0.78	0.35	0.27	0.38	33	80	30	60	6	200
Alternatief 2	1071283	IME30-20BNSZW2K	M30	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	51 mm	35 mm	0.78	0.35	0.27	0.38	33	80	30	60	6	200
6025568		IM30-22BPO-ZCK	M30	22 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	48.5 mm	35 mm	0.66	0.4	0.35	0.45	22	50	30	66	6	220
Alternatief 1	1071286	IME30-20BPOZCOK	M30	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	52 mm	35 mm	0.78	0.35	0.27	0.38	33	80	30	60	6	200
Alternatief 2	1071294	IME30-20BPOZCOS	M30	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	71 mm	54 mm	0.78	0.35	0.27	0.38	33	80	30	60	6	200
6027521		IM30-22BPS-ZC1	M30	22 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	73.5 mm	52 mm	0.66	0.4	0.35	0.45	22	50	30	66	6	220
Alternatief 1	1071293	IME30-20BPSZCOK	M30	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	71 mm	54 mm	0.78	0.35	0.27	0.38	33	80	30	60	6	200
Alternatief 2	1071285	IME30-20BPSZCOK	M30	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	52 mm	35 mm	0.78	0.35	0.27	0.38	33	80	30	60	6	200
6025566		IM30-22BPS-ZCK	M30	22 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	48.5 mm	35 mm	0.66	0.4	0.35	0.45	22	50	30	66	6	220
Alternatief 1	1071285	IME30-20BPSZCOK	M30	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	52 mm	35 mm	0.78	0.35	0.27	0.38	33	80	30	60	6	200
Alternatief 2	1071293	IME30-20BPSZCOS	M30	20 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	71 mm	54 mm	0.78	0.35	0.27	0.38	33	80	30	60	6	200
6033087		IM30-40NNS-ZC1	M30	40 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	73.5 mm	42 mm	0.78	0.42	0.37	0.47	40	120	30	120	Staal: 35 mm Alu: 25 mm Messing: 25 mm RVS: 20 mm	400
Alternatief 1	1071311	IME30-38NNSZCOK	M30	38 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	71 mm	41 mm	0.77	0.44	0.37	0.46	80	180	30	114	35	380
Alternatief 2	1071303	IME30-38NNSZCOK	M30	38 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	52 mm	22 mm	0.77	0.44	0.37	0.46	80	180	30	114	35	380
6027522		IM30-40NPS-ZC1	M30	40 mm	-25...+70 °C	Messing verchroomd	73.5 mm	42 mm	0.78	0.42	0.37	0.47	40	120	30	120	Staal: 35 mm Alu: 25 mm Messing: 25 mm RVS: 20 mm	400
Alternatief 1	1071309	IME30-38NPSZCOK	M30	38 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	71 mm	41 mm	0.77	0.44	0.37	0.46	80	180	30	114	35	380
Alternatief 2	1071301	IME30-38NPSZCOK	M30	38 mm	-25...+75 °C	Messing vernikkeld	52 mm	22 mm	0.77	0.44	0.37	0.46	80	180	30	114	35	380

