SICK.COM



技術資料

SID160 Pro

SID
顯示幕

SICK Sensor Intelligence



顯示幕

SID160 Pro

訂購資訊

型號	貨號
SID160 Pro	1125534

更多裝置規格與配件請參閱： www.sick.com/SID

詳細技術資料

特徵

支援的產品	附整合式Web伺服器的裝置 Lector系列 InspectorP系列 SICK Analytics Solutions SICK AppEngine Field Analytics
產品類別	可程式設計型裝置
處理器	Intel® Pentium® Gold-Processor G5400T
記憶體	16 GB RAM
其他功能	Watch Dog Timer Intel® integrated Gfx graphic engine

機械/電氣

顯示屏	
尺寸	15.6 ″
解析度	1,366 px x 768 px
亮度	Typ. 400 cd/m²
視角	85° (右) 85° (左) 50° (上) 80° (下)
觸控式螢幕	投射電容式多點觸控LCD
外殼	
擋風玻璃	ITO玻璃，化學強化，2.4± 0.2 mm
框架	鋁
電源電壓	24 V DC
輸入功率	60 W
IP等級	正面：IP65
重量	8,500 g
尺寸（寬 x 高 x 深）	396.8 mm x 247.1 mm x 53 mm
固定方式	VESA安裝, 正面插入式安裝, 掛壁式安裝（需要單獨的配件）

MTBF	104,277 h

介面

Ethernet	✓ (2) , RS-232, RS-422, RS-485
備註	RJ-45
數據傳輸率	1,000 Mbit/s ... 5 Gbit/s, GigE
USB	✓ (4)
備註	2 x USB 3.0，2 x USB 2.0
數據傳輸率	≥ 480 Mbit/s
串列	✓
記憶卡	1 x M.2 Key E slot 1 x Full-size Mini-card slot

環境資料

電磁相容性（EMC）	EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61000-6-2:2005+AC:2005
工作環境溫度	0 °C ... +50 °C
倉庫環境溫度	–15 °C ... +65 °C
允許的相對濕度	20 ... 90 % RH

一般提示

供貨範圍	SID160 Pro 256 GB SSD硬碟 Phoenix-Connector 正面插入式安裝套件
提示	非不含油漆浸潤干擾物質。
操作系統	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC

關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/1125534

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence