



DATABLAD

MLG05W-0G00N12501

MLG-2 WebChecker
Automationsljusridå

SICK

Sensor Intelligence



Bilden kan avvika från texten

AUTOMATIONSLJUSRIDÅ

MLG05W-OG00N12501

BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

typ	artikel nr
MLG05W-OG00N12501	1117488

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/MLG-2_WebChecker



TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Enhetsutförande	Bankantsreglering
Sensorprincip	Sändare/mottagare
Minimal objektlängd	4 mm ¹⁾
Strålavstånd	5 mm
Upplösning	≥ 0,01 mm
Cykeltid	32 µs per stråle
Repeterbarhet	6 µm ²⁾
Precision	± 0,3 mm ³⁾
Typ av synkronisering	Kabel
Antal strålar	480
Mätfältsbredd totalt	2.395 mm
Mätfältsbredd detalj	
Mätfältsbredd (anslutningssidan)	2.395 mm
Blindzon (mellanstort område)	0 mm
Mätfältsbredd (huvudsidan)	0 mm
Software features (default)	
Q ₁	Allmänt larm
Applikation	Standardläge
I leveransen	1 × sändare 1 × mottagare 1 x Fältbusmodul
Artikelnummer enskilda komponenter	2119010 MLGR05W-OG00F10201, 2119011 MLGT05W-OG00F10201

¹⁾ Se grafik: Produktdefinition.
²⁾ 1 sigma, 0 % radiansfaktor (internt sensorvärde).
³⁾ Typiskt 0,1 mm. För opaka objekt och exakt inriktning av sändare/mottagare.

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Ljussändare	Lysdiod (LED), infrarött ljus
Våglängd	850 nm
Matningsspänning U_V	DC 19,2 V ... 28,8 V ¹⁾
Elförbrukning, sändare	79 mA ²⁾
Elförbrukning, mottagare	216 mA ²⁾
Elförbrukning fältbusmodul	115 mA
Restvåg	< 5 V _{ss}
Utgångsström I_{max}	100 mA
Utgångslast, kapacitiv	100 nF
Utgångslast, induktiv	1 H
Initieringstid	< 1 s
Kopplingsutgång	Mottakt: PNP/NPN
Dimensioner (B x H x D)	34 mm x 2.479,4 mm x 30,6 mm
Anslutningstyp	Kontakt M12, 5-polig, 0,22 m Stickkontakt M12, 12-polig, 0,27 m
Husmaterial	Aluminium
Indikering	LED
IP-klassning	IP65, IP67 ³⁾
Skyddskopplingar	U_V -anslutningar polsäkringsskyddade Utgång Q kortslutningsskyddad Avstörning
Skyddsklass	III
Vikt	5,059 kg
Frontglas	PMMA
Tillval	Ingen
UL-File-Nr.	NRKH.E181493

¹⁾ Utan last.²⁾ Utan last vid 24 V.³⁾ Utomhusdrift kräver extern skyddskåpa.

PRESTANDA

Maximal räckvidd	3,5 m ¹⁾
Minimal räckvidd	≥ 0,2 m
Driftsräckvidd	2,5 m
Responstid	95,8 ms ²⁾

¹⁾ Ingen reserv för miljöpåverkan och åldrande av dioden.²⁾ Med ohms last.

GRÄNSSNITT

PROFINET	✓
Digital utgång	Q _i
Antal	1

OMGIVNINGSDATA


Stöttålighet	Permanent pulser 10 g, 16 ms, 1000 pulser Enstaka pulser 15 g, 11 ms, 3 per axel
--------------	---

Vibrationstålighet	Sökning sinusformat 10-150 Hz 5 g
Okänslighet mot störande omgivningsljus	100.000 lx
Omgivningstemperatur, drift	-30 °C ... +55 °C
Omgivningstemperatur, lager	-40 °C ... +70 °C

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Profinet certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓


MÅTTRITNING



Mått i mm


- ① första ljusstrålen
- ② sista ljusstrålen
- ③ total mätfältsbredd (se tekniska data)
- ④ strålavstånd
- ⑤ optisk axel
- ⑥ statusindikering: LED:er grön, gul, röd
- ⑦ Anslutning

MÅTTRITNING PROFINET, ETHERCAT®, ETHERNET/IP




Mått i mm
① låsskruv M4, åtdragningsmoment 0,5 Nm
② för pinnskruv M4, åtdragningsmoment 0,5 Nm

ANSLUTNINGSTYP OCH -SCHEMA MLG-2 WEBCHECKER




① Connection to fieldbus module

STIFTTILLDELNING ETHERNET




- ① anslutningskabel sändare (2096010)
- ② T-fördelare
- ③ anslutningskabel (2096240)
- ④ anslutning mottagare DEVICE
- ⑤ anslutningskabel "POWER" (2096010)
- ⑥ Ethernet-anslutningskabel "BUS IN, BUS OUT"
- ⑦ Ethernet anslutningskabel "CONFIG"

INSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER




① statusindikering: LED:er grönn, gul, röd

ANSLUTNINGSSCHEMA T-FÖRDELARE



PRODUKTDEFINITION



- ① driftsräckvidd
- ② mätfältsbredd totalt
- ③ mätfältsbredd (huvudsidan)
- ④ blindzon (mellanstort område)
- ⑤ mätfältsbredd (anslutningssidan)
- ⑥ Sändare
- ⑦ Mottagare
- ⑧ strålavstånd
- ⑨ minimal objektlängd

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1117488



SICK ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap med våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjöranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.