SICK.COM



DATABLAD

SYS/SGD-W4154020101FX3

Safeguard Detector
Säkerhetssystem för automatiserat materialflöde

SICK Sensor Intelligence



SÄKERHETSSYSTEM FÖR AUTOMATISERAT MATERIALFLÖDE

SYS/SGD-W4154020101FX3

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
SYS/SGD-W4154020101FX3	1129654

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/Safeguard_Detector

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Säkerhetsuppgift	Naturligt skydd tack vare materialet
Produktomfattning	System
Safeguard-Detector-varianter	Flexi Soft-variant
Detektionsområde	30 mm ... 150 mm [1]
Säkerhetstekniska parametrar	
Kategori	Kategori 3 (EN ISO 13849-1)
Prestandanivå	PL d (EN ISO 13849-1)
SRS/SRSS-prestandaklass	D (IEC TS 62998-1)
PFH_D (genomsnittlig sannolikhet för en farlig felfunktion per timme.)	$1{,}0 * 10^{-7}$
Leveransomfattning	1 × huvudmodul CPU0 1 × systemstickkontakt för CPU0 1 × expansionsmodul XTIO (8 ingångar, 4 utgångar) 2 × WTB4F MultiPulse-sensor, 150 mm Programvarulicens

[1] Om inga öppningsbara skydd upptäcks i detekteringsområdet, antar säkerhetsstyrningen att maskinen intar säker status.

SÄKER STYRNING FLEXI SOFT

Anvisning	Flexi Soft-stationen är modulär och anpassas individuellt, beroende på kraven. Använd minst en huvudmodul, passande systemstickkontakt och minst en I/O-modul.
Konstruktion Flexi Soft-station	Modulär 1 huvudmodul 1 systemstickkontakt 0 ... 2 gateways 1 ... 12 expansionsmoduler
Modul-gränssnitt	Intern buss (FLEXBUS+)
Typ av konfiguration	Via program
Konfigurationsprogram	Flexi Soft Designer
Program	Programmet hittar du i Flexi Soft Designer.
Antal anslutningsbara sensorpar	Ca. 12 (beroende på logik/antal tillämpade logikblock)

Anslutningstyp	Fjäderplintar
Sensorernas pulsfrekvens	10 Hz
Max. cykeltid för säkerhetsstyrningen	≤ 28 ms
Matningsspänning U_V	24 V DC (16,8 V ... 30 V)
Skyddsklass	III (EN 50178)
IP-klassning	IP20 (EN 60529)
Omgivningstemperatur under drift	–25 °C ... 55 °C
Typ av fältbussintegration	Via gateway
Fältbuss, industriellt nätverk	CANopen, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET, DeviceNet™

DIREKTAVKÄNNANDE FOTOCELL MULTIPULSE

Antal sensorer	2 styck
Detektionsområde	30 mm ... 150 mm [1]
Remission	6 % ... 90 %
Pulsfrekvens	10 Hz
Responstid	≤ 100 ms
Ljustyp	Synligt rött ljus
Våglängd	650 nm
Ljuspunktsstorlek (avstånd)	Ø 7 mm (50 mm)
Anslutningstyp	Stickkontakt M8, 3-polig
Strömförsörjning	Via säker styrning
IP-klassning	IP67 (EN 60529)
Omgivningstemperatur under drift	–40 °C ... +60 °C

[1] Om inga öppningsbara skydd upptäcks i detekteringsområdet, antar säkerhetsstyrningen att maskinen intar säker status.


LICENSER

Produkttyp	Program
Licenstyp	Licens för en användare
Avgiftsbelagd	Ja
Licensens varaktighet	Den ovanstående tilldelade nyttjanderätten är tidsmässigt obegränsad.
Antal användningsenheter	Det rör sig om en enskild användarlicens. En licens kan bara tilldelas till en enhet eller en arbetsstation.

CERTIFIKAT


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
UK-Type-Examination approval	✓
TÜV approval	✓
TÜV approval annex	✓
EC-Type-Examination approval	✓

MÅTTRITNING




Mått i mm
① avkänningsgodsets framdragningsriktning
② Mitten optikaxel sändare
③ Mitt optikaxel, mottagare
④ monteringshål M3
⑤ Anslutning
⑥ indikerings- och inställningselement

MÅTTRITNING FX3-CPU0



Mått i mm
① ungefärlig stickkontaktsarea

MÅTTRITNING FX3-XTIO, FX3-XTDI



Mått i mm
① gäller endast för FX3-XTIO

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1129654

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence