SICK.COM



FICHA DE DADOS

FLX0-GETC100

Flexi Gateway
Controladores de segurança

SICK Sensor Intelligence



CONTROLADORES DE SEGURANÇA

FLX0-GETC100

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

tipo	nº de artigo
FLX0-GETC100	1085357

Outras versões do aparelho e acessórios em www.sick.com/Flexi_Gateway

DADOS TÉCNICOS EM DETALHE

CARACTERÍSTICAS

Módulo	Gateway
Descrição	O módulo de gateway possibilita a um controlador de segurança, enviar dados para fins de controle e diagnóstico a uma rede e receber da mesma.
Barramento de campo, rede industrial	EtherCAT®
Security Level	SL-C 1 (IEC 62443-4-2)
Security Support Period Data de termo do período de assistência Valid for products with a serial number from	 2035-12 26440000
Software de configuração	Safety Designer
Interface de configuração	Display TFT
Itens fornecidos	Gateway Manual de instruções para download

FUNÇÕES

Integração numa rede EtherCAT®	✓

INTERFACES

Barramento de campo, rede industrial	EtherCAT®
Tipo de conexão	2 × tomada RJ45
Observação	Nos conectores fêmea RJ45 pode ser conectado um máster EtherCAT® (p. ex. comando superior ou computador) e/ou outro dispositivo escravo EtherCAT®.
Elementos de sinalização	Display TFT

ELETRICIDADE

Classe de proteção	III (EN 61140)
Resistência a choques mecânicos	EN 61000-6-2
Interferência eletromagnética	EN 61000-6-4

Alimentação de tensão	A alimentação de tensão dos módulos de expansão é realizada por meio do barramento na parede traseira
Potência de perdas	≤ 3,3 W
Consumo de corrente em tensão nominal	135 mA

MECÂNICA

Dimensões (L x A x P)	18 mm x 124,7 mm x 85,5 mm
Grau de ensujamento	2 (IEC 61010-1)
Tipo de dispositivo de comando	Dispositivo aberto (IEC 61010-2-201)
Peso	108 g (± 5 %)
Montagem	A montagem é realizada conforma a norma IEC 60715 sobre um trilho DIN de 35 mm × 7,5 mm

DADOS AMBIENTAIS


Grau de proteção	IP20 (EN 60529)
Temperatura ambiente de funcionamento	–25 °C ... +55 °C [1]
Temperatura de armazenamento	–25 °C ... +70 °C
Umidade do ar	≤ 95 %, Não condensante
Resistência a vibrações	1 g, 5 Hz ... 200 Hz (EN 60068-2-6)
Resistência a choques	15 g, 11 ms (EN 60068-2-27)

[1] Em altitudes superiores a 2.000 m acima do nível do mar. Para locais de instalação situados em altura maior até 4.000 m acima do nível do mar, ver Manual de instruções.

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
S Mark certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓
Cybersecurity certificate	✓

DESENHO DIMENSIONAL



Dimensões em mm

Informações adicionais, bem como acessórios adequados, exemplos de aplicação e downloads, como modelos dimensionais em CAD, manuais de instruções e software, podem ser encontrados em www.sick.com/1085357

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

A SICK EM SÍNTESE

A SICK é uma empresa global líder em tecnologia, especializada em soluções inteligentes de sensores e soluções integradas para automação industrial. Nossas tecnologias estabelecem padrões globais e tornam seus processos industriais mais eficientes, seguros e sustentáveis – tanto na logística quanto na produção.

A SICK combina inteligência de sensores com profundo conhecimento setorial e serviços de consultoria certificados. Oferecemos a base ideal para soluções de automação escaláveis e personalizadas, gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita parceria com os clientes é mais do que uma promessa: juntos, aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a saúde e a segurança e garantimos um futuro sustentável. Tudo isso com empatia e confiança.

Com paixão e espírito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias inovadoras desde 1946. Graças a uma rede global presente em cerca de 40 países, a SICK atua mundialmente e está sempre próxima de você. A sede da empresa está localizada em Waldkirch, próximo a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em soluções sob medida.

SICK
Sensor Intelligence