SICK.COM



技術資料

TIC502 Slave

TICx02
分析系統

SICK Sensor Intelligence



分析系統

TIC502 Slave

訂購資訊

型號	貨號
TIC502 Slave	1085138

更多裝置規格與配件請參閱: www.sick.com/TICx02

詳細技術資料

特徵

應用領域	交通管理 收費系統
系統件	TIC502 Slave (用於系統擴展)
系統組件	LMS511 SE (2 x)
覆蓋車道數量	1
系統擴展	最多4個車道
計軸選項	是，利用附加LMS511 SE
掃描器規格	2-掃描器-解決方案
車輛資料	車道分類 車輛類別 速度檢測 行駛方向 所有車輛資料的可靠度 點雲
車輛等級數量	最多30種不同類別
最大車輛高度與感測器之間的建議間距	> 1.5 m,
走走停停功能	是
雷射等級	1, 人眼安全 (IEC 60825-1:2014)
觸發線	Max. 20 m

機械/電氣

電源電壓	24 V DC (22.8 V DC ... 25.2 V DC)
輸入功率	154 W, 含加熱器 44 W, 無加熱器
外殼尺寸（長 x 寬 x 高）	498 mm x 411 mm x 191 mm (僅限預裝配LMS511 SE裝配板)
重量	12 kg
安裝位置	車道上方
安裝高度	6 m: 5 m ... 8 m

性能

檢測準確度	> 99.85 %
分類分類	Typ. 98 % (針對TLS8+1類別)
速度量測精度	± 3 km/h, < 100 km/h時, ± 3 %, > 100 km/h時 [1]

[1] 僅針對方向穩定的、從LMS Length下駛過的車輛.

介面

Ethernet	✓
功能	感測器介面

環境資料

工作環境溫度	–40 °C ... +60 °C
倉庫環境溫度	–40 °C ... +70 °C

一般提示

供貨範圍	預裝在裝配板上的2D LiDAR感測器LMS511 SE

證書

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/1085138

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence