
SICK.COM



SCHEDA TECNICA

ARS60-A4B04096

ARS60
Encoder assoluto

SICK
Sensor Intelligence



L'immagine potrebbe non corrispondere

ENCODER ASSOLUTO

ARS60-A4B04096

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Tipo	Cod. art.
ARS60-A4B04096	1031427

Altre varianti di dispositivo e accessori su www.sick.com/ARS60

DATI TECNICI IN DETTAGLIO

GRANDEZZE CARATTERISTICHE RELATIVAMENTE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA

$MTTF_D$ (intervallo di tempo medio fino al verificarsi di un guasto pericoloso)	300 anni (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Questo prodotto è di tipo standard e non è un componente di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine. Calcolo sulla base del carico nominale dei componenti, temperatura ambiente media 40 °C, frequenza d'esercizio 8.760 h/a. Tutti i guasti elettronici vengono letti come guasti pericolosi. Per maggiori informazioni vedere il documento n. 8015532.

PRESTAZIONE

Numero di impulsi per giro (risoluzione max.)	4.096 (12 bit)
Angolo di misura	360° /numero passi
Tolleranza di misura	0,005° numeri passi binari
Limiti di errore G	0,035° (numeri passi binari) [1]
Scostamento standard ripetuto σ_r	0,005° [2]

[1] Conformemente a DIN ISO 1319-1; la posizione dei limiti di errore inferiore e superiore dipende dalla situazione di montaggio, il valore indicato si riferisce alla posizione simmetrica, ossia lo scostamento verso l'alto e verso il basso hanno lo stesso valore.

[2] Conformemente a DIN ISO 55350-13; il 68,3% dei valori misurati si trova all'interno dell'intervallo indicato.

INTERFACCE

Interfaccia di comunicazione	SSI
Tempo di inizializzazione	80 ms [1]
Tipo di codice	Gray
Codice parametrizzabile	CW (in senso orario) guardando verso l'albero con rotazione in senso orario
Margine di conversione valore di misura	0,005°
Soglia di risposta	0,003°

[1] Trascorso questo tempo possono essere lette posizioni effettive.

COMPONENTI ELETTRICI

Tipo di collegamento	Connettore maschio, M23, 12 poli, assiale
Tensione di alimentazione	10 ... 32 V
Corrente d'esercizio	Typ. 60 mA
Livello degli ingressi di controllo	Logico H = 0,7 x U_s, Logico L = 0 V ... 0,3 x U_s
Azionamento pulsante Set	≥ 100 ms [1]

[1] Solo con albero fermo (attenersi all'inizializzazione).

MECCANICA

Esecuzione meccanica	Albero maschio, Flangia fissa
Diametro dell'albero	10 mm
Lunghezza dell'albero	19 mm
Caratteristica dell'albero	Con superficie
Peso	Circa 0,3 kg [1]
Materiale, alloggiamento	Alluminio pressofuso
Coppia di avvio	Typ. 0,4 Ncm
Coppia di esercizio	Typ. 0,3 Ncm
Carico ammesso per l'albero	20 N (radiale) 10 N (assiale)
Velocità di esercizio	≤ 6.000 min^{-1} con anello di tenuta albero ≤ 10.000 min^{-1} senza anello di tenuta albero [2]
Momento d'inerzia del rotore	54 gcm^2
Durata cuscinetti	3,6 x 10^9 rotazioni
Accelerazione angolare	≤ 500.000 rad/s^2

[1] Riferito a dispositivi con connettore maschio.

[2] Con anello di tenuta albero rimosso dal cliente.

DATI AMBIENTALI

EMC	A norma EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3 [1]
Grado di protezione	IP65, Connettore maschio (IEC 60529) [2]
Umidità dell'aria relativa ammessa	90 % (Condensa non ammessa)
Campo della temperatura d'esercizio	–20 °C ... +85 °C
Intervallo temperatura di stoccaggio	–40 °C ... +100 °C, senza imballaggio
Resistenza agli urti	50 g, 11 ms (EN 60068-2-27)
Resistenza alle vibrazioni	20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)

[1] Viene garantita l'EMC conformemente alle norme indicate, se sono utilizzati cavi schermati.


[2] Con controconnettore montato.

CERTIFICATI

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓


Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

DISEGNO QUOTATO



Quote in mm
Tolleranze generali a norma ISO 2768-mk
① R = min. raggio di curvatura 40 mm

ANSCHLUSSBELEGUNG



PIN12 poli	Colore dei fili (collegamento tramite cavo)A 11 fili	Segnale
1	Blu	GND
2	Bianco	Dati +
3	Giallo	Clock +
4	N.c.	N.c.
5	Pink	CW/CCW (V/R)
6	N.c.	N.c.
7	N.c.	N.c.
8	Rosso	U_s
9	Orange	SET
10	Marrone	Dati -
11	Viola	Clock -

PIN12 poli	Colore dei fili (collegamento tramite cavo)A 11 fili	Segnale
12	N.c.	N.c.

Ulteriori informazioni nonché accessori corrispondenti, esempi di applicazione e download di modelli quotati CAD, istruzioni per l'uso e software sono disponibili all'indirizzo www.sick.com/1031427

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN BREVE

SICK è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale per soluzioni di sensori intelligenti soluzioni per l'automazione industriale integrate. Le nostre tecnologie dettano standard globali e rendono i tuoi processi industriali più efficienti, sicuri e sostenibili, sia nella logistica che nella produzione.

SICK unisce l'intelligenza dei sensori con la comprensione del settore e i servizi di consulenza certificati. Offriamo la base ideale per soluzioni di automazione scalabili e personalizzate, creando valore aggiunto lungo l'intera catena di creazione del valore. La vicinanza ai nostri clienti è più che una mera promessa: insieme, miglioriamo la produttività, aumentiamo la qualità, proteggiamo la salute e la sicurezza e garantiamo che il futuro sia sostenibile. Il tutto con empatia e fiducia.

Dal 1946 SICK sviluppa tecnologie innovative con passione e spirito pionieristico. Grazie alla rete globale di esperti in circa 40 paesi, SICK è presente in tutto il mondo e sempre nelle tue vicinanze.
La sede principale dell'azienda si trova a Waldkirch, presso Friburgo, in Germania. I nostri clienti traggono vantaggio dalla nostra comprensione dei requisiti locali e mondiali, che traduciamo in soluzioni personalizzate.

SICK
Sensor Intelligence